



MASTER SON-T PIA Plus

MST SON-T PIA Plus 250W E E40

Lámpara de sodio de alta presión con exterior de forma tubular transparente, gran producción y mayor vida útil confiable

Advertencias y seguridad

- El dispositivo de control debe contar con protección de fin de la vida útil (IEC60662, IEC 62035)
- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retirará las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevala a las instalaciones para reciclado de deshechos de tu zona. No uses aspiradora.

Datos del producto


Información general		Voltaje (nominal)	
Tapa-base	E40	102 V	
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o Universal (U)]	Controles y atenuación	
Vida útil para fallas del 50 % (nominal)	36,000 hora(s)	Regulable	Sí
Información técnica sobre la luz		Mecánica y carcasa	
Código de color	220 [CCT of 2000K]	Acabado de la luz	Transparente
Flujo luminoso	32,100 lm	Forma del foco	T46
Coordenada de cromaticidad X (nominal)	0.535	Peso neto (pieza)	0.131 kg
Coordenada de cromaticidad Y (nominal)	0.420	Aprobación y aplicación	
Temperatura de color correlacionada (nominal)	2000 K	Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	15.1 mg
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	125 lm/W	Consumo energético kWh/1000 h	286 kWh
Longitud de arco O (nominal)	64 mm	Información del producto	
Operación y aspectos eléctricos		Nombre del producto del pedido	MST SON-T PIA Plus 250W E E40
Consumo de energía	257.0 W	Nombre del producto completo	MST SON-T PIA Plus 250W E E40

MASTER SON-T PIA Plus

Full EOC	872790095103500
Código del pedido	928144709292
N.º de material (I2NC)	928144709292
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8727900951035




Numerador: paquetes por caja externa	12
EAN/UPC - Caja	8727900951042

Plano de dimensiones



Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T PIA Plus 250W E E40	48 mm	64 mm	158 mm	257 mm



Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - MST SON-T PIA Plus 250W E E40

Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T PIA Plus 250W E E40

Lifetime



SON(-)T PIA Plus 150W 250W 400W Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T PIA Plus 250W E E40

MASTER SON-T PIA Plus

