



MASTER SON-T PIA Plus

MASTER SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12

Vysokotlaká sodíková výbojka s trubkovitou vnější baňkou, vysokým světelným tokem a nejdelší spolehlivou životností

Varování a bezpečnost

- Ovládací předřadníky musí obsahovat ochranu až do konce životnosti (IEC60662, IEC 62035)
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	E40
Provozní poloha	UNIVERSAL [Libovolná nebo univerzální (U)]
Referenční měření toku	Sphere
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	36 000 h

Světelně technické	
Kód barvy	220 [CCT of 2000K]
Světelný tok	55 900 lm
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,535
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,42
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	137 lm/W
Index podání barev (CRI)	-
Délka oblouku O (jmen.)	83 mm

Provozní a elektrické	
Spotřeba energie	408,0 W
Napětí (jmen.)	105 V

Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano

Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Čiré
Tvar žárovky	T46
Celková hmotnost (kus)	0,180 kg


Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	E
Obsah rtuti (Hg) (max.)	19,6 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	20 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	408 kWh

MASTER SON-T PIA Plus

Registrační číslo EPREL	473369
Značka CE	Ano
Označení a balení	
Objednací název produktu	MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12
Celý název výrobku	MASTER SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12
Full EOC	871150017988315
Kód objednávky	17988315


Číslo materiálu (12NC)	928144809227
Místní kód	SONT400PIA
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500179883
Číslování SAP – balení v krabici	12
Pouzdro – EAN/UPC	8711500182951

Rozměrové výkresy




Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12	48 mm	83 mm	175 mm	279 mm

Fotometrické údaje




Light Distribution Diagram - MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12




Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12

MASTER SON-T PIA Plus

Životnost



Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12



SON(-T) PIA Plus 150W 250W 400W Life Expectancy Diagram

