



MASTER SON-T PIA Plus



MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12

Højtryksnatriumlamper af høj kvalitet med PIA-teknologi (Philips Integrated Antenna)

Advarsler og sikkerhed

- Forkoblingerne skal være "end-of-life"-beskyttede (IEC 60662 og IEC 62035)
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	E40
Driftsposition	UNIVERSAL [Vilkårlig eller Universal (U)]
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Levetid til 50 % fejl (nom.)	36.000 t

Lysteknisk	
Farvekode	220 [CCT of 2000K]
Lysstrøm	55.900 lm
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,535
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,42
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	137 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	-
Buelængde O (Nom)	83 mm

Drift og el	
Strømforbrug	408,0 W
Spænding (nom.)	105 V

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja

Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar
Lyskildeform	T46
Nettovægt (stykke)	0,180 kg


Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	E
Indhold af kviksølv (Hg) (maks.)	19,6 mg
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	20 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	408 kWh

MASTER SON-T PIA Plus

EPREL registreringsnummer	473369
CE-mærke	Ja
Produktdata	
Ordreprodukt navn	MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12
Det fulde produkt navn	MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12
Full EOC	871150017988315
Beskrivelse af lokal kode	2052030178



Ordrekode	928144809227
Materialenr. (12NC)	928144809227
Lokal ordrekode	2052030178
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500179883
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
EAN/UPC – kasse	8711500182951

Målskitse



Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12	48 mm	83 mm	175 mm	279 mm

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12


Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12

MASTER SON-T PIA Plus

Levetid



Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12



SON(-T) PIA Plus 150W 250W 400W Life Expectancy Diagram

