



MASTER SON-T PIA Plus



MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12

Høykvalitets høytrykk natriumlampe med PIA (Philips Integrert Antenne) teknologi

Warnings and safety

- Kontrollutstyr må omfatte avhendingsbeskyttelse (IEC60662, IEC 62035)
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E40
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Alle eller universal (U)]
Referanse for fluksmåling	Sphere
Levetid til 50 % lystap (nom.)	36 000 time(r)

Teknisk belysning	
Fargekode	220 [CCT of 2000K]
Lysytelse	55 900 lm
Kromatisk koordinat X (nom)	0,535
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,42
Korrelet fargetemperatur (nom.)	2000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	137 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	-
Buelengde O (nom.)	83 mm

Drift og elektronikk	
Effektforbruk	408,0 W

Spenning (nom.)	105 V
-----------------	-------

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja

Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	T46
Nettvekt (stykk)	0,180 kg

Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitet, klasse	E
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	19,6 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	20 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	408 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	473369
CE-merke	Ja


MASTER SON-T PIA Plus

Produktdata

Produktnavn for bestilling	MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12
Fullstendig produktnavn	MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12
Full EOC	871150017988315
Lokal kodebeskrivelse	3851258
Bestillingskode	928144809227
Materialenr. (12NC)	928144809227


Lokal bestillingskode	3851258
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500179883
SAP-teller – pakker per utvendige	12
EAN/UPC – boks	8711500182951

Målskisse




Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12	48 mm	83 mm	175 mm	279 mm

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12




Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12

MASTER SON-T PIA Plus

Levetid



Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12



SON(-T) PIA Plus 150W 250W 400W Life Expectancy Diagram

