



MASTER SON-T PIA Plus

MASTER SON-T PIA Plus 400W E40 1SL/12

Sursă cu vapori de sodiu de înaltă-presiune cu balon tubular transparent, flux luminos bogat și durată de funcționare lungă și fiabilă

Warnings and safety

- Echipamentul de control trebuie să includă protecție până la finalul duratei de viață (IEC60662, IEC 62035)
- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	E40
Poziție de funcționare	UNIVERSAL [Oricare sau Universal (U)]
Referință de măsurare a fluxului	Sphere
Durată de viață până la eșec de 50% (nom.)	36.000 ore

Date tehnice lumină	
Cod culoare	220 [CCT of 2000K]
Flux luminos	55.900 lm
Coordonată cromatică X (nom.)	0,535
Coordonată cromatică Y (nom.)	0,42
Temperatură de culoare corelată (nom.)	2000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	137 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	-
Lungime arc O (nom.)	83 mm

Funcționare și sistem electric	
Consum de curent	408,0 W
Tensiune (nom.)	105 V

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Da

Sistem mecanic și carcasă	
Finisaj bec	Transparent
Formă bec	T46
Greutate netă (bucată)	0,148 kg


Aprobare și aplicație	
Clasă de eficiență energetică	E
Conținut de mercur (Hg) (max.)	19,6 mg
Conținut de mercur (Hg) (nom.)	20 mg
Consum de energie kWh/1000 h	408 kWh

MASTER SON-T PIA Plus

Număr de înregistrare EPREL	473370
Date despre produs	
Nume comandă produs	MST SON-T PIA Plus 400W E40 1SL/12
Numele complet al produsului	MASTER SON-T PIA Plus 400W E40 1SL/12
Full EOC	871829118077700
Cod de comandă	18077700


Număr material (12NC)	928144809293
Numărător – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718291180777
Numărător SAP – Pachete per exterior	12
EAN/UPC – Cutie	8718291180784

Cote




Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T PIA Plus 400W E40 1SL/12	48 mm	83 mm	175 mm	279 mm

Date fotometrice




Light Distribution Diagram - MST SON-T PIA Plus 400W E40 1SL/12




Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T PIA Plus 400W E40 1SL/12

Durăta de viață



Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T PIA Plus 400W E40 1SL/12



SON(-T) PIA Plus 150W 250W 400W Life Expectancy Diagram

MASTER SON-T PIA Plus

