



# MASTER SON-T APIA Plus Xtra



## MASTER SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/12

Nagynyomású nátriumlámpa átlátszó, csó alakú külső égővel, amely nagy teljesítményt és hosszú élettartamot biztosít

### Figyelmeztetések és biztonság

- A kapcsolóberendezésnek elhasználódásvédelemmel kell rendelkeznie (IEC60662, IEC 62035)
- A HF szerelvénynek meg kell felelnie a Philips LDi útmutatónak.
- Nagyon valószínűtlen, hogy egy lámpa eltörése károsítaná az egészségét. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, és cserélje ki az alkatrészt, lehetőleg kesztyűben. Tegye a törött lámpát lezárt műanyag zacskóba, és vigye a helyi hulladékfeldolgozóba újrahasznosításra. Ne használjon porszívót.

### Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	E27
Működési helyzet	UNIVERZÁLIS [Bármelyik vagy univerzális (U)]
Fényáramméri referencia	Sphere
Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig (névleges)	38 000 h
Technikai adatok	
Színkód	- [Not Specified]
Fényáram	4 500 lm
Színérték X koordinátája (névleges)	0,54
Színérték Y koordinátája (névleges)	0,42
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	1900 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	83 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	-

O ívhossz (névl.)	35 mm
Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	54,0 W
Feszültség (névleges)	86 V
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Mechanika és tokozás	
Fényforrás kialakítása	Átlátszó
Fényforrásbúra formája	T35
Nettó tömeg (darab)	0,046 kg
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiatakarékosági osztály	G

# MASTER SON-T APIA Plus Xtra


Higanytartalom (Hg) (maximum)	9,8 mg
Higanytartalom (Hg) (névleges)	9,8 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	54 kWh
EPREL-regisztrációs szám	473372
CE jelölés	Igen

## Termékadatok

A termék megrendelési neve	MST SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/12
Teljes terméknév	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/12



Full EOC	872790093358100
Rendelési kód	93358100
Cikkszám (12NC)	928150019227
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8727900933581
Számláló – csomag külső dobozonként	12
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8727900933598

## Méretezett rajza



Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/12	36 mm	35 mm	102 mm	156 mm

## Fotometriai adatok




Light Distribution Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/12

Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/12

## MASTER SON-T APIA Plus Xtra

### Élettartam



LDLE\_SONTAPIA\_0004-Life expectancy diagram

