



MASTER SON-T APIA Plus Xtra



MASTER SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/12

Lampă cu descărcare în vapori de sodiu de înaltă presiune cu balon exterior tubular transparent, flux luminos ridicat și cea mai mare durată de viață efectivă

Warnings and safety

- Echipamentul de control trebuie să includă protecție până la finalul duratei de viață (IEC60662, IEC 62035)
- Echipamentul de înaltă frecvență trebuie să fie în conformitate cu directiva Philips LDI
- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	E27
Poziție de funcționare	UNIVERSAL [Oricare sau Universal (U)]
Referință de măsurare a fluxului	Sphere
Durată de viață până la eșec de 50% (nom.)	38.000 ore

Date tehnice lumină	
Cod culoare	- [Not Specified]
Flux luminos	4.500 lm
Coordonată cromatică X (nom.)	0,54
Coordonată cromatică Y (nom.)	0,42
Temperatură de culoare corelată (nom.)	1900 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	83 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	-
Lungime arc O (nom.)	35 mm

Funcționare și sistem electric	
Consum de curent	54,0 W
Tensiune (nom.)	86 V

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Da

Sistem mecanic și carcasă	
Finisaj bec	Transparent
Formă bec	T35
Greutate netă (bucată)	0,046 kg


Aprobare și aplicație	
Clasă de eficiență energetică	G
Conținut de mercur (Hg) (max.)	9,8 mg
Conținut de mercur (Hg) (nom.)	9,8 mg

MASTER SON-T APIA Plus Xtra

Consum de energie kWh/1000 h	54 kWh
Număr de înregistrare EPREL	473372
Marcaj CE	Da
Date despre produs	
Nume comandă produs	MST SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/12
Numele complet al produsului	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/12
Full EOC	872790093358100


Cod de comandă	93358100
Număr material (12NC)	928150019227
Numărător – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8727900933581
Numărător SAP – Pachete per exterior	12
EAN/UPC – Cutie	8727900933598

Cote




Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/12	36 mm	35 mm	102 mm	156 mm

Date fotometrice




Light Distribution Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/12



Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/12

MASTER SON-T APIA Plus Xtra

Durată de viață



LDLE_SONTAPIA_0004-Life expectancy diagram

