



SON

SON 70W/220 I E27 1CT/24

Lámpara de sodio de alta presión con bulbo exterior ovoide opalino

Advertencias y seguridad

- El dispositivo de control debe contar con protección de fin de la vida útil (IEC60662, IEC 62035)
- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevuala a las instalaciones para reciclado de deshechos de tu zona. No uses aspiradora.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E27
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o Universal (U)]
Referencia de medición de flujo	Sphere
Vida útil para fallas del 50 % (nominal)	28,000 hora(s)

Información técnica sobre la luz	
Código de color	220 [CCT of 2000K]
Flujo luminoso	5,600 lm
Coordenada de cromaticidad X (nominal)	0.54
Coordenada de cromaticidad Y (nominal)	0.42
Temperatura de color correlacionada (nominal)	1900 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	78 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	-

Operación y aspectos eléctricos	
Consumo de energía	71.5 W
Voltaje (nominal)	90 V

Controles y atenuación	
Regulable	Sí

Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Vidrio revestido
Forma del foco	B70
Peso neto (pieza)	0.065 kg


Aprobación y aplicación	
Clase de eficacia energética	G
Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	14.3 mg
Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	14.3 mg
Consumo energético kWh/1000 h	72 kWh
Número de registro de EPREL	473373
Marca CE	Sí

Información del producto	
Nombre del producto del pedido	SON 70W/220 I E27 1CT/24
Nombre del producto completo	SON 70W/220 I E27 1CT/24
Full EOC	871150018186230

Código del pedido	928150108828
N.º de material (12NC)	928150108828
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8711500181862


Numerador: paquetes por caja externa	24
EAN/UPC - Caja	8711500181879

Plano de dimensiones




Product	D (max)	C (max)
SON 70W/220 I E27 1CT/24	71 mm	155 mm

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - SON 70W/220 I E27 1CT/24

Lifetime



LDLE_SON-I_50W_70W-Life expectancy diagram



Lumen Maintenance Diagram - SON 70W/220 I E27 1CT/24

SON

