



SON



SON 70W/220 I E27 1CT/24

Högtrycksnatriumlampa med opaliserad äggformad ytterglob

Varning och Säkerhet

- Driftdonen måste klara säker hantering av ljuskällor som nått slutet av sin livslängd (IEC60662, IEC 62035)
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E27
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	28 000 h
Ljusteknik	
Färgkod	220 [CCT of 2000K]
Ljusflöde	5 600 lm
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,54
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,42
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	1900 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	78 lm/W
Färgåtergivningindex	-
Drift och elektricitet	
Strömförbrukning	71,5 W
Spänning (nom)	90 V


Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Belagt glas
Lampform	B70
Nettovikt (styck)	0,065 kg
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	G
Kvicksilverinnehåll (Hg) (max)	14,3 mg
Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	14,3 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	72 kWh
EPREL-registreringsnummer	473373
CE-märkning	Ja

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	SON 70W/220 I E27 1CT/24
Fullständigt produktnamn	SON 70W/220 I E27 1CT/24
Full EOC	871150018186230

Beskrivning av lokal kod	8346225
Beställningsnummer	928150108828
Materialnummer (12NC)	928150108828
Lokal kod	8346225
Räknare – antal per förpackning	1


EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500181862
Räknare - antal förpackningar per kartong	24
EAN/UPC - Hölje	8711500181879

Måttskiss




Product	D (max)	C (max)
SON 70W/220 I E27 1CT/24	71 mm	155 mm

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - SON 70W/220 I E27 1CT/24

Livslängd



LDLE_SON-I_50W_70W-Life expectancy diagram



Lumen Maintenance Diagram - SON 70W/220 I E27 1CT/24

SON



© 2023 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com

2023, April 16 - data som kan komma att ändras