

PHILIPS

Lighting



# MASTER SON-T APiA Plus Xtra



## MASTER SON-T APiA Plus Xtra 70W E27 1SL/12

Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης με διαφανές σωληνοειδή εξωτερικό λαμπτήρα, με υψηλή απόδοση και μεγάλη αξιόπιστη διάρκεια ζωής

### Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Ο εξοπλισμός ελέγχου πρέπει να περιλαμβάνει προστασία κύκλου τέλους ζωής (IEC60662, IEC 62035)
- Ο εξοπλισμός HF πρέπει να συμμορφώνεται με την οδηγία Philips LDI
- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

### Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	E27
Θέση λειτουργίας	UNIVERSAL [Οποιοδήποτε ή γενικής χρήσης (U)]
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής	Sphere
Διάρκεια ζωής στο 50% αστοχίας (ονομ.)	40.000 h

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	- [Not Specified]
Φωτεινή ροή	7.200 lm
Συντεταγμένη χρωματικότητας X (ονομ.)	0,54
Συντεταγμένη χρωματικότητας Y (ονομ.)	0,42
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	1900 K
Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	96 lm/W
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	-

Μήκος τόξου Ο (τυπ.)	42 mm
----------------------	-------

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	75,0 W
Τάση (ονομ.)	92 V

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Ναι

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβάλημα	
Φινίρισμα λαμπτήρα	Διαφανές
Σχήμα λαμπτήρα	T35
Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	0,046 kg

Εγκριση και Εφαρμογή	
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης	F

# MASTER SON-T APIA Plus Xtra


Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (μεγ.)	12,2 mg
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	12,2 mg
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	75 kWh
Αρ. εγγραφής EPREL	473374
Σήμανση CE	Ναι

## Στοιχεία προϊόντος

Όνομα παραγωγής προϊόντος	MST SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12
Πλήρες όνομα προϊόντος	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12
Full EOC	872790092290500



Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	SONT70APIAPLXT
Κωδικός παραγγελίας	92290500
Αρ. υλικού (12NC)	928150119227
Τοπικός κωδικός	SONT70APIAPLXT
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8727900922905
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	12
EAN/UPC - Κιβώπο	8727900922912

## Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12	36 mm	42 mm	102 mm	156 mm

## Φωτομετρικά δεδομένα





Light Distribution Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12

Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12

# MASTER SON-T APIA Plus Xtra

## Διάρκεια ζωής



LDLE\_SONTAPIA\_0001-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12

