



MASTER SON-T APIA Plus Xtra

MST SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12

Högtrycksnatriumlampa med klar ytterkolv, starkt ljusflöde och extra lång och tillförlitlig livslängd

Varning och Säkerhet

- Driftdonen måste klara säker hantering av ljuskällor som nått slutet av sin livslängd (IEC60662, IEC 62035)
- HF-don måste uppfylla Philips LDI-riktlinjer
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E40
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	40 000 h

Ljusteknik	
Färgkod	- [Not Specified]
Ljusflöde	11 550 lm
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,535
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,42
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	2000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	110 lm/W
Färgåtergivningindex	-
Båglängd O (Nom)	47 mm

Drift och elektricitet	
Strömförbrukning	105 W
Lampström (nom)	1 150 mA
Spänning (nom)	108 V

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja

Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	T46
Nettovikt (styck)	0,145 kg

Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	F
Kvicksilverinnehåll (Hg) (max)	14,3 mg

MASTER SON-T APIA Plus Xtra


Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	14,3 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	103 kWh
EPREL-registreringsnummer	2335693
CE-märkning	Ja

Produktdata

Beställningsproduktnamn	MST SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12
Fullständigt produktnamn	MST SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12
Full EOC	872790092323000
Beskrivning av lokal kod	8346719



Beställningsnummer	928150219230
Materialnummer (12NC)	928150219230
Lokal kod	8346719
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8727900923230
Räknare – antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC - Hölje	8727900923247

Måttskiss



Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	48 mm	47 mm	132 mm	210 mm

Fotometriska data





Light Distribution Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12

Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12

MASTER SON-T APIA Plus Xtra

Livslängd



LDLE_SONTAPIA_0001-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12

