



MASTER SON-T APIA Plus Xtra

MASTER SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12

Zuverlässige Lösung mit weniger Frühausfällen als herkömmliche Hochdruck-Natriumdampflampen aufgrund der APIA-Technologie (Active Philips Integrated Antenna)

Hinweise

- Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC60662, IEC 62035)
- HF-Vorschaltgerät muss die Philips LDi Richtlinie erfüllen
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Bogenlänge O (Nom)		61 mm	
Socket	E40				
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]				
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere				
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	45.000 Stunde(n)				
Lichttechnische Daten		Betrieb und Elektrik			
Farbcode	- [Not Specified]	Systemleistung	154,0 W		
Lichtstrom	18.200 lm	Spannung (Nom)	98 V		
Farbkoordinate X (Nom)	0,535				
Farbkoordinate Y (nom.)	0,42				
Ähnlichste Farbtemperatur	2000 K				
Nennlichtausbeute (Nom)	118,51 lm/W				
Farbwiedergabeindex (CRI)	-				
		Lichtregelung und Dimmen			
		Dimmbar	Ja		
		Mechanik und Gehäuse			
		Kolbenausführung	Klar		
		Kolbenform	T46		
		Nettogewicht (Stück)	140,000 g		

MASTER SON-T APIA Plus Xtra

Genehmigung und Anwendung


Energieeffizienzklasse	F
Quecksilbergehalt (max.)	15,1 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	15,1 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	154 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	473376
CE-Zeichen	Ja

Produktdaten

Bestell-Produktname	MST SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12



Gesamt-Produktcode	872790092733700
Bestellcode	92733700
Material-Nr. (12NC)	928150319230
Lokaler Bestellcode	SONTAPIAXTRA150
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8727900927337
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8727900927344

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	48 mm	61 mm	132 mm	210 mm

Photometrische Daten





Light Distribution Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12

Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12

MASTER SON-T APIA Plus Xtra

Lebensdauer



LDLE_SONTAPIA_0005-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12

