



MASTER SON-T APIA Plus Xtra



MST SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12

Hogedruknatriumlamp met heldere, buisvormige buitenballon, hoge lichtopbrengst en langste betrouwbare levensduur.

Waarschuwingen en veiligheid

- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 60662, IEC 62035)
- HF-VSA's moeten voldoen aan de Philips LDI-richtlijn
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E40
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	45.000 hr

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	- [Not Specified]
Lichtstroom	18.200 lm
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,535
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,42
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	118,51 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	-
Booglengte O (nom.)	61 mm

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	154,0 W
Spanning (nom.)	98 V

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder
Lampvorm	T46
Nettogewicht (per stuk)	140,000 g

Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntieklasse	F
Kwikhoud (Hg) (max.)	15,1 mg
Kwikhoud (Hg) (nom.)	15,1 mg

MASTER SON-T APIA Plus Xtra


Energieverbruik kWh/1.000 uur	154 kWh
EPREL-registratienummer	473376
CE-markering	Ja

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	MST SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12
Volledige productnaam	MST SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12
Full EOC	872790092733700
Bestelcode	8727900927337


Materiaalnr. (12NC)	928150319230
Lokale code	SONTXTRA150W
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8727900927337
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8727900927344

Maatschets




Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	48 mm	61 mm	132 mm	210 mm

Fotometrische gegevens





Light Distribution Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12



Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12

MASTER SON-T APIA Plus Xtra

Levensduur



LDLE_SONTAPIA_0005-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12

