



MASTER SON-T APIA Plus Xtra

MASTER SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12

Lampă cu descărcare în vapori de sodiu de înaltă presiune cu balon exterior tubular transparent, flux luminos ridicat și cea mai mare durată de viață efectivă

Warnings and safety

- Echipamentul de control trebuie să includă protecție până la finalul duratei de viață (IEC60662, IEC 62035)
- Echipamentul de înaltă frecvență trebuie să fie în conformitate cu directiva Philips LDI
- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	E40
Poziție de funcționare	UNIVERSAL [Oricare sau Universal (U)]
Referință de măsurare a fluxului	Sphere
Durată de viață până la eșec de 50% (nom.)	45.000 ore

Date tehnice lumină	
Cod culoare	- [Not Specified]
Flux luminos	18.200 lm
Coordonată cromatică X (nom.)	0,535
Coordonată cromatică Y (nom.)	0,42
Temperatură de culoare corelată (nom.)	2000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	118,51 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	-
Lungime arc O (nom.)	61 mm

Funcționare și sistem electric	
Consum de curent	154,0 W
Tensiune (nom.)	98 V

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Da

Sistem mecanic și carcasă	
Finisaj bec	Transparent
Formă bec	T46
Greutate netă (bucată)	140,000 g


Aprobare și aplicație	
Clasă de eficiență energetică	F
Conținut de mercur (Hg) (max.)	15,1 mg
Conținut de mercur (Hg) (nom.)	15,1 mg

MASTER SON-T APIA Plus Xtra

Consum de energie kWh/1000 h	154 kWh
Număr de înregistrare EPREL	473376
Marcaj CE	Da
Date despre produs	
Nume comandă produs	MST SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12
Numele complet al produsului	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12


Full EOC	872790092733700
Cod de comandă	92733700
Număr material (12NC)	928150319230
Numărător – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8727900927337
Numărător SAP – Pachete per exterior	12
EAN/UPC – Cutie	8727900927344

Cote




Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	48 mm	61 mm	132 mm	210 mm

Date fotometrice





Light Distribution Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12



Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12

MASTER SON-T APIA Plus Xtra

Durată de viață



LDLE_SONTAPIA_0005-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12

