



# MASTER SON-T APIA Plus Xtra



## MASTER SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12

Nagynyomású nátriumlámpa átlátszó, csó alakú külső égővel, amely nagy teljesítményt és hosszú élettartamot biztosít

### Figyelmeztetések és biztonság

- A kapcsolóberendezésnek elhasználódásvédelemmel kell rendelkeznie (IEC60662, IEC 62035)
- A HF szerelvénynek meg kell felelnie a Philips LDi útmutatónak.
- Nagyon valószínűtlen, hogy egy lámpa eltörése károsítaná az egészségét. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, és cserélje ki az alkatrészt, lehetőleg kesztyűben. Tegye a törött lámpát lezárt műanyag zacskóba, és vigye a helyi hulladékfeldolgozóba újrahasznosításra. Ne használjon porszívót.

### Termék adatok

| Általános információ                                  |  |
|---|--|
| Fejelés - foglalat                                    | E40  |
| Működési helyzet                                      | UNIVERZÁLIS [Bármelyik vagy univerzális (U)] |
| Fényáramméri referencia                               | Sphere                                       |
| Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig (névleges) | 45 000 h                                     |
| Technikai adatok                                      |  |
| Színkód   | - [Not Specified]                            |
| Fényáram  | 33 700 lm                                    |
| Színérték X koordinátája (névleges)                   | 0,535  |
| Színérték Y koordinátája (névleges)                   | 0,42   |
| Korrelált színhőmérséklet (névleges)                  | 2000 K                                       |
| Fényhasznosítás (névleges) (névleges)                 | 132 lm/W                                     |
| Színvisszaadási index (CRI)                           | -  |

| O ívhossz (névl.)                    | 65 mm     |
|--------------------------------------|-----------|
| Működtetés és elektronika            |           |
| Teljesítményfelvétel                 | 255,0 W   |
| Feszültség (névleges)                | 99 V      |
| Vezérlők és fényerő-szabályozás      |           |
| Szabályozható                        | Igen      |
| Mechanika és tokozás                 |           |
| Fényforrás kialakítása               | Átlátszó  |
| Fényforrásbúra formája               | T46       |
| Nettó tömeg (darab)                  | 161,000 g |
| Tanúsítvány és alkalmazási területek |           |
| Energiatakarékosági osztály          | E         |

# MASTER SON-T APIA Plus Xtra


|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Higanytartalom (Hg) (maximum)  | 15,1 mg |
| Higanytartalom (Hg) (névleges) | 15,1 mg |
| Energiafogyasztás kWh/1000 óra | 255 kWh |
| EPREL-regisztrációs szám       | 473377  |
| CE jelölés                     | Igen    |

## Termékadatok

|                            |   |
|----------------------------|---|
| A termék megrendelési neve | MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12    |
| Teljes terméknév           | MASTER SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12 |



|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Full EOC                            | 872790092737500 |
| Rendelési kód                       | 92737500        |
| Cikkszám (12NC)                     | 928150419230    |
| Számláló – mennyiség csomagonként   | 1               |
| EAN/UPC – termék/csomagolás         | 8727900927375   |
| Számláló – csomag külső dobozonként | 12              |
| EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás          | 8727900927382   |

## Méretezett rajza



| Product                                  | D (max) | O     | L      | C (max) |
|--|---------|-------|--------|---------|
| MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12 | 48 mm   | 65 mm | 158 mm | 257 mm  |

## Fotometriai adatok





Light Distribution Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12

Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12

# MASTER SON-T APIA Plus Xtra

## Élettartam



LDLE\_SONTAPIA\_0005-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12

