



MASTER SON-T APIA Xtra

MASTER SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/12

Lampe à vapeur de sodium haute pression avec ampoule extérieure tubulaire transparente, à haut rendement et grande longévité

Mises en garde et sécurité

- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC60662, IEC 62035)
- L'appareillage HF doit être conforme à la directive Philips LDi
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit


Informations générales		Fonctionnement et électricité	
Culot	E40	Consommation électrique	397,0 W
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]	Tension (nom.)	98 V
Référence de mesure de flux	Sphere	Commandes et gradation	
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	45 000 h	Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Données techniques de l'éclairage		Mécanique et boîtier	
Code couleur	- [Not Specified]	Finition ampoule	Transparent
Flux lumineux	55 400 lm	Forme de la lampe	T46
Coordonnée chromatique X	0,535	Poids net (pièce)	0,175 kg
Coordonnée chromatique Y	0,42	Approbation et application	
Température de couleur corrélée (nom.)	2000 K	Classe d'efficacité énergétique	E
Efficacité lumineuse (nominale)	140 lm/W	Taux de mercure (Hg) (max.)	19,6 mg
Indice de rendu de couleur (IRC)	-	Taux de mercure (Hg) (nom.)	19,6 mg
Longueur d'arc O (nom.)	83 mm		

MASTER SON-T APIA Xtra

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	397 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	473378
Marquage CE	Oui
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MST SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/12
Nom de produit complet	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/12
Code EOC	872790092741200


Code de commande	92741200
Code 12NC	928150519227
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8727900927412
Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC - Boîte	8727900927429

Schéma dimensionnel




Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/12	48 mm	83 mm	175 mm	283 mm

Données photométriques





Light Distribution Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/12



Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/12

MASTER SON-T APIA Xtra

Durée de vie



LDLE_SONTAPIA_0005-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 400W E40
1SL/12

