



MASTER SON APIA Plus Xtra

MASTER SON APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/24

Lampă cu descărcare în vapori de sodiu de înaltă presiune cu balon exterior opalizat, flux luminos ridicat și cea mai mare durată de viață efectivă

Warnings and safety

- Echipamentul de control trebuie să includă protecție până la finalul duratei de viață (IEC60662, IEC 62035)
- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Catalog de date

| Informații generale | |
|--|---------------------------------------|
| Baza elementului de fixare | E27 |
| Poziție de funcționare | UNIVERSAL [Oricare sau Universal (U)] |
| Referință de măsurare a fluxului | Sphere |
| Durată de viață până la eșec de 50% (nom.) | 38.000 ore |

| Date tehnice lumină | |
|--|-------------------|
| Cod culoare | - [Not Specified] |
| Flux luminos | 3.900 lm |
| Coordonată cromatică X (nom.) | 0,54 |
| Coordonată cromatică Y (nom.) | 0,42 |
| Temperatură de culoare corelată (nom.) | 1900 K |
| Randament luminos (nominal) (nom.) | 76,47 lm/W |
| Indice de redare a culorilor (IRC) | - |

| Funcționare și sistem electric | |
|--------------------------------|--------|
| Consum de curent | 51,0 W |

| | |
|-----------------|------|
| Tensiune (nom.) | 81 V |
|-----------------|------|

| Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase | |
|---|----|
| Cu reglarea intensității luminoase | Da |

| Sistem mecanic și carcasă | |
|---------------------------|----------------|
| Finisaj bec | Sticlă vopsită |
| Formă bec | B70 |
| Greutate netă (bucată) | 0,045 kg |


| Aprobare și aplicații | |
|--------------------------------|--------|
| Clasă de eficiență energetică | G |
| Conținut de mercur (Hg) (max.) | 9,8 mg |
| Conținut de mercur (Hg) (nom.) | 9,8 mg |
| Consum de energie kWh/1000 h | 51 kWh |
| Număr de înregistrare EPREL | 473379 |

MASTER SON APIA Plus Xtra

| | |
|------------------------------|---|
| Marcaj CE | Da |
| Date despre produs | |
| Nume comandă produs | MST SON APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/24 |
| Numele complet al produsului | MASTER SON APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/24 |
| Full EOC | 872790092813600 |
| Cod de comandă | 92813600 |


| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Număr material (12NC) | 928150619835 |
| Numărător – Cantitate per pachet | 1 |
| EAN/UPC – Produs/Cutie | 8727900928136 |
| Numărător SAP – Pachete per exterior | 24 |
| EAN/UPC – Cutie | 8727900928143 |

Cote




| Product | D (max) | C (max) |
|---------------------------------------|---------|---------|
| MST SON APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/24 | 71 mm | 156 mm |

Date fotometrice




Light Distribution Diagram - MST SON APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/24



Spectral Power Distribution Colour - MST SON APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/24

MASTER SON APIA Plus Xtra

Durată de viață



LDLE_SON-APIA_0002-Life expectancy diagram

