



SON



SON 50W/220 I E27 1CT/24

Vysokotlakové sodíkové výbojky s trubicou so spekaným oxidom hliníka vo vákuovej banke z tvrdého skla

Varovanie a ochrana

- Súčasťou predradníka musí byť ochrana na konci jeho životnosti (normy IEC60662, IEC 62035)
- Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať akýkoľvek vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije, miestnosť 30 minút vetrajte a odstráňte časti svetelného zdroja, pokiaľ možno rukavicami. Vložte ich do utesneného plastového vrečka a odneste ich na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Pätica	E27
Prevádzková poloha	UNIVERSAL [Akokoľvek alebo univerzálne (U)]
Referenčný svetelný tok	Sphere
Životnosť pri 50 % chybovosti (nom.)	28 000 h

Svetelné technické	
Kód farby	220 [CCT of 2000K]
Svetelný tok	3 700 lm
Chromatická súradnica X (nom.)	0,54
Chromatická súradnica Y (nom.)	0,42
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	1900 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	70 lm/W
Index podania farieb (CRI)	-

Prevádzkové a elektrické	
Spotreba	52,5 W
Napätie (nom.)	85 V

Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Áno

Mechanické časti a teleso	
Povrchová úprava žiarovky	Potiahnuté sklo
Tvar žiarovky	B70
Čistá hmotnosť (kus)	0,062 kg


Schválenie a použitie	
Trieda energetickej účinnosti	G
Obsah ortuti (Hg) (max.)	12 mg
Obsah ortuti (Hg) (nom.)	12 mg
Spotreba energie kWh/1 000 h	53 kWh
Registračné číslo EPREL	473381

Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	SON 50W/220 I E27 1CT/24
Úplný názov produktu	SON 50W/220 I E27 1CT/24
Úplný kód produktu	871150018189330

Objednávkový kód	18189330
Č. materiálu (12NC)	928150808828
Miestny objednávkový kód	SON50I
Čítaťel – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8711500181893


Čítaťel – počet balení v krabici	24
EAN/UPC – balenie	8711500181909

Rozmerový obrázok




Product	D (max)	C (max)
SON 50W/220 I E27 1CT/24	71 mm	156 mm

Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - SON 50W/220 I E27 1CT/24

Životnosť



LDLE_SON-I_50W_70W-Life expectancy diagram



Lumen Maintenance Diagram - SON 50W/220 I E27 1CT/24

SON



© 2023 Signify Holding Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvorí súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify, Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com

2023, Apríl 14 - Údaje podliehajú zmenám