# MASTER SON-T PIA Plus

## MST SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12

Högtrycksnatriumljuskälla i tubformat utförande med klart ytterglas, högt ljusflöde och lång pålitlig livslängd

### Varning och Säkerhet

- Driftdonen måste klara säker hantering av ljuskällor som nått slutet av sin livslängd (IEC60662, IEC 62035)
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en ljuskälla går sönder. Om en ljuskälla går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

### Produktdata

| Allmän information | |
|---|---|
| **Sockel** | E40 |
| **Driftposition** | UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)] |
| **Mätreferens för ljusflöde** | Sphere |
| **Livslängd vid 50 % bortfall (nom)** | 36 000 h |

| Ljusteknik | |
|---|---|
| **Färgkod** | 220 [CCT of 2000K] |
| **Ljusflöde** | 17 800 lm |
| **Kromaticitetskoordinat X (nom)** | 0,535 |
| **Kromaticitetskoordinat Y (nom)** | 0,42 |
| **Korrelerad färgtemperatur (Nom)** | 2000 K |
| **Ljusutbyte (märkvärde) (nom)** | 115,16 lm/W |
| **Färgåtergivningsindex** | - |
| **Båglängd O (Nom)** | 61 mm |

| Drift och elektricitet | |
|---|---|
| **Strömförbrukning** | 155,0 W |
| **Spänning (nom)** | 104 V |

| Styrenheter och dimring | |
|---|---|
| **Dimbar** | Ja |

| Mekanik och armaturhus | |
|---|---|
| **Ljuskällans ytbehandling** | Klar |
| **Lampform** | T46 |
| **Nettovikt (styck)** | 0,142 kg |

| Användning och godkännande | |
|---|---|
| **Energieffektivitetsklass** | F |
| **Kvicksilverinnehåll (Hg) (max)** | 15,1 mg |
| **Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)** | 15 mg |
| **Energiförbrukning kWh/1 000 tim** | 155 kWh |

# MASTER SON-T PIA Plus

| | |
|---|---|
| **EPREL-registreringsnummer** | 473383 |
| **CE-märkning** | Ja |

| | |
|---|---|
| **Materialnummer (12NC)** | 928150909230 |
| **Lokal kod** | 8346735 |
| **Räknare – antal per förpackning** | 1 |
| **EAN/UPC - Produkt/fodral** | 8711500192295 |
| **Räknare - antal förpackningar per kartong** | 12 |
| **EAN/UPC - Hölje** | 8711500192721 |

## Produktdata

| | |
|---|---|
| **Beställningsprodukt namn** | MST SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12 |
| **Fullständigt produktnamn** | MST SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12 |
| **Full EOC** | 871150019229515 |
| **Beskrivning av lokal kod** | 8346735 |
| **Beställningsnummer** | 928150909230 |

## Måttskiss




| Product | D (max) | O | L | C (max) |
|---|---|---|---|---|
| MST SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12 | 48 mm | 61 mm | 132 mm | 210 mm |

## Fotometriska data







Light Distribution Diagram - MST SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12




Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12

# MASTER SON-T PIA Plus

## Livslängd




LDLE_SON-TPIA_0003-Life expectancy diagram




Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12

© 2023 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.