MASTER SON PIA Plus

MASTER SON PIA Plus 150W/220 E40 1SL/12

Hogedruknatriumlamp met opalen eivormige buitenballon, hoge lichtopbrengst en lange, betrouwbare levensduur.

Waarschuwingen en veiligheid

- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 60662, IEC 62035)
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E40
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	36.000 hr

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	220 [CCT of 2000K]
Lichtstroom	16.600 lm
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,535
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,42
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	107,79 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	-

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	154,0 W
Spanning (nom.)	100 V

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Gecoat glas
Lampvorm	BD90
Nettogewicht (per stuk)	0,156 kg

Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntieklasse	F
Kwikinhoud (Hg) (max.)	15,1 mg
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	15 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	154 kWh
EPREL-registratienummer	473387

Wijziging van gegevens voorbehouden

MASTER SON PIA Plus

CE-markering	Ja

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MASTER SON PIA Plus 150W/220 E40 1SL/12
Volledige productnaam	MASTER SON PIA Plus 150W/220 E40 1SL/12
Full EOC	871150018228915
Bestelcode	8711500182289
Materiaalnr. (12NC)	928151409827

Lokale code	SONPLUS150W
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500182289
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8711500182296

Maatschets



Product	D (max)	C (max)
MASTER SON PIA Plus 150W/220 E40 1SL/12	91 mm	227 mm

Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - MASTER SON PIA Plus 150W/220 E40 1SL/12



Spectral Power Distribution Colour - MASTER SON PIA Plus 150W/220 E40 1SL/12

MASTER SON PIA Plus

Levensduur



LDLE_SON-PIA_0004-Life expectancy diagram



Lumen Maintenance Diagram - MASTER SON PIA Plus 150W/220 E40 1SL/12

© 2025 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.