



MASTER SON-T PIA Plus



MST SON-T PIA PLUS 100W/220 E40 SL/12

Sursă cu vapori de sodiu de înaltă-presiune cu balon tubular transparent, flux luminos bogat și durată de funcționare lungă și fiabilă

Warnings and safety

- Echipamentul de control trebuie să includă protecție până la finalul duratei de viață (IEC60662, IEC 62035)
- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mânuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	E40
Poziție de funcționare	UNIVERSAL [Oricare sau Universal (U)]
Referință de măsurare a fluxului	Sphere
Durată de viață până la eșec de 50% (nom.)	29.000 ore

Date tehnice lumină	
Cod culoare	220 [CCT of 2000K]
Flux luminos	10.600 lm
Coordonată cromatică X (nom.)	0,535
Coordonată cromatică Y (nom.)	0,42
Temperatură de culoare corelată (nom.)	2000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	105 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	-
Lungime arc O (nom.)	47 mm

Funcționare și sistem electric	
Consum de curent	101,0 W
Tensiune (nom.)	100 V

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Da

Sistem mecanic și carcasă	
Finisaj bec	Transparent
Formă bec	T46
Greutate netă (bucată)	0,128 kg


Aprobare și aplicație	
Clasă de eficiență energetică	F
Conținut de mercur (Hg) (max.)	16,3 mg
Conținut de mercur (Hg) (nom.)	16,3 mg
Consum de energie kWh/1000 h	101 kWh

MASTER SON-T PIA Plus

Număr de înregistrare EPREL	473389
Marcaj CE	Da
Date despre produs	
Nume comandă produs	MST SON-T PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12
Numele complet al produsului	MST SON-T PIA PLUS 100W/220 E40 SL/12
Full EOC	871150019230115
Cod de comandă	19230115




Număr material (12NC)	928151709230
Numărător – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500192301
Numărător SAP – Pachete per exterior	12
EAN/UPC – Cutie	8711500192745

Cote



Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12	48 mm	47 mm	132 mm	210 mm

Date fotometrice




Light Distribution Diagram - MST SON-T PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12


Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12

MASTER SON-T PIA Plus

Durată de viață



LDLE_SON-TPIA_0002-Life expectancy diagram



Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12

