MASTER SON-T PIA Plus

MST SON-T PIA Plus 70W E E27

Lámpara de sodio de alta presión con exterior de forma tubular transparente, gran producción y mayor vida útil confiable

Advertencias y seguridad

- El dispositivo de control debe contar con protección de fin de la vida útil (IEC60662, IEC 62035)
- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventilá la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevala a las instalaciones para reciclado de deshechos de tu zona. No uses aspiradora.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E27
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o Universal (U)]
Vida útil para fallas del 50 % (nominal)	30.000 hora(s)

Información técnica sobre la luz	
Código de color	220 [CCT of 2000K]
Flujo luminoso	6.650 lm
Coordenada de cromaticidad X (nominal)	0,540
Coordenada de cromaticidad Y (nominal)	0,420
Temperatura de color correlacionada (nominal)	1900 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	90 lm/W
Longitud de arco O (nominal)	42 mm

Operación y aspectos eléctricos	
Consumo de energía	74 W
Voltaje (nominal)	92 V

Controles y atenuación	
Regulable	Sí

Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Transparente
Forma del foco	T35
Peso neto (pieza)	48,000 g

Aprobación y aplicación	
Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	12,2 mg
Consumo energético kWh/1000 h	80 kWh

Información del producto	
Nombre del producto del pedido	MST SON-T PIA Plus 70W E E27
Nombre del producto completo	MST SON-T PIA Plus 70W E E27

MASTER SON-T PIA Plus

Full EOC	872790095093900
Código del pedido	928152700091
N.° de material (12NC)	928152700091
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8727900950939

Numerador: paquetes por caja externa	12
EAN/UPC - Caja	8727900950946

Plano de dimensiones



Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T PIA Plus 70W E E27	36 mm	42 mm	104 mm	156 mm

Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - MST SON-T PIA Plus 70W E E27



Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T PIA Plus 70W E E27

Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T PIA Plus 70W E E27



LDLE_SON-TPIA_0008-Life expectancy diagram

MASTER SON-T PIA Plus

© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, Abril 14 - Datos sujetos a cambios