



MASTER SON-T PIA Plus

MST SON-T PIA Plus 70W E E27

Lámpara de sodio de alta presión con exterior de forma tubular transparente, gran producción y mayor vida útil confiable

Advertencias y seguridad

- El dispositivo de control debe contar con protección de fin de la vida útil (IEC60662, IEC 62035)
- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventilá la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevála a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.

Datos del producto


Información general		Voltaje (nominal)		92 V	
Tapa-base	E27	Controles y atenuación			
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o Universal (U)]	Regulable	Sí		
Vida útil para fallas del 50 % (nominal)	30,000 hora(s)	Mecánica y carcasa			
Información técnica sobre la luz		Acabado de la luz	Transparente		
Código de color	220 [CCT of 2000K]	Forma del foco	T35		
Flujo luminoso	6,650 lm	Peso neto (pieza)	48.000 g		
Coordenada de cromaticidad X (nominal)	0.540	Aprobación y aplicación			
Coordenada de cromaticidad Y (nominal)	0.420	Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	12.2 mg		
Temperatura de color correlacionada (nominal)	1900 K	Consumo energético kWh/1000 h	80 kWh		
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	90 lm/W	Información del producto			
Longitud de arco O (nominal)	42 mm	Nombre del producto del pedido	MST SON-T PIA Plus 70W E E27		
Operación y aspectos eléctricos		Nombre del producto completo	MST SON-T PIA Plus 70W E E27		
Consumo de energía	74 W				

MASTER SON-T PIA Plus

Full EOC	872790095093900
Código del pedido	928152700091
N.º de material (12NC)	928152700091
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8727900950939



Numerador: paquetes por caja externa	12
EAN/UPC - Caja	8727900950946

Plano de dimensiones



Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T PIA Plus 70W E27	36 mm	42 mm	104 mm	156 mm



Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - MST SON-T PIA Plus 70W E E27

Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T PIA Plus 70W E E27

Lifetime



Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T PIA Plus 70W E E27

LDLE_SON-TPIA_0008-Life expectancy diagram

MASTER SON-T PIA Plus

