



# SON



## SON 50W/220 E27 1CT/24

Högtrycksnatriumlampa med opaliserad äggformad ytterglob

### Varning och Säkerhet

- Driftdonen måste klara säker hantering av ljuskällor som nått slutet av sin livslängd (IEC60662, IEC 62035)
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

### Produktdata

Allmän information	
Socket	E27
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Mätpreferens för ljuslöde	Sphere
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	28 000 h
Ljusteknik	
Färgkod	220 [CCT of 2000K]
Ljuslöde	3 600 lm
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,540
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,420
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	1900 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	68 lm/W
Färgåtergivningsindex	-
Drift och elektricitet	
Strömförbrukning	53,0 W
Spänning (nom)	85 V


Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Belagt glas
Lampform	BF70
Nettovikt (styck)	53,000 g
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	G
Kvicksilverinnehåll (Hg) (max)	9,8 mg
Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	9,8 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	53 kWh
EPREL-registreringsnummer	473392
CE-märkning	Ja

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	SON 50W/220 E27 1CT/24
Fullständigt produktnamn	SON 50W/220 E27 1CT/24
Full EOC	871150018195430

Beskrivning av lokal kod	8346210
Beställningsnummer	928152908835
Materialnummer (12NC)	928152908835
Lokal kod	8346210
Räknare – antal per förpackning	1




EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500181954
Räknare - antal förpackningar per kartong	24
EAN/UPC - Hölje	8711500181961

Måttskiss



Product	D (max)	C (max)
SON 50W/220 E27 1CT/24	71 mm	156 mm



Fotometriska data



Light Distribution Diagram - SON 50W/220 E27 1CT/24

Spectral Power Distribution Colour - SON 50W/220 E27 1CT/24

Livslängd



LDLE\_SON\_50W\_70W-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - SON 50W/220 E27 1CT/24

SON

