



MASTER SON PIA Plus

MASTER SON PIA Plus 250W/220 E40 1SL/12

Lampă cu descărcare în vapori de sodiu de înaltă presiune cu balon exterior oval opalizat, flux luminos ridicat și durată de viață efectivă mare

Warnings and safety

- Echipamentul de control trebuie să includă protecție până la finalul duratei de viață (IEC60662, IEC 62035)
- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	E40
Poziție de funcționare	UNIVERSAL [Oricare sau Universal (U)]
Referință de măsurare a fluxului	Sphere
Durată de viață până la eșec de 50% (nom.)	36.000 ore

Date tehnice lumină	
Cod culoare	220 [CCT of 2000K]
Flux luminos	30.000 lm
Coordonată cromatică X (nom.)	0,535
Coordonată cromatică Y (nom.)	0,42
Temperatură de culoare corelată (nom.)	2000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	120 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	-

Funcționare și sistem electric	
Consum de curent	250,0 W

Tensiune (nom.)	96 V
-----------------	------

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Da

Sistem mecanic și carcasă	
Finisaj bec	Sticlă vopsită
Formă bec	BD90
Greutate netă (bucată)	0,170 kg


Aprobare și aplicații	
Clasă de eficiență energetică	E
Conținut de mercur (Hg) (max.)	15,1 mg
Conținut de mercur (Hg) (nom.)	15,1 mg
Consum de energie kWh/1000 h	250 kWh
Număr de înregistrare EPREL	473393

MASTER SON PIA Plus

Marcaj CE	Da
Date despre produs	
Nume comandă produs	MASTER SON PIA Plus 250W/220 E40 1SL/12
Numele complet al produsului	MASTER SON PIA Plus 250W/220 E40 1SL/12
Full EOC	871150019344515


Cod de comandă	19344515
Număr material (12NC)	928153309830
Numărător – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500193445
Numărător SAP – Pachete per exterior	12
EAN/UPC – Cutie	8711500193469

Cote




Product	D (max)	C (max)
MASTER SON PIA Plus 250W/220 E40 1SL/12	91 mm	227 mm

Date fotometrice





Light Distribution Diagram - MASTER SON PIA Plus 250W/220 E40 1SL/12



Spectral Power Distribution Colour - MASTER SON PIA Plus 250W/220 E40 1SL/12

MASTER SON PIA Plus

Durată de viață



LDLE_SON-PIA_0004-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MASTER SON PIA Plus 250W/220 E40
1SL/12

