



MASTER SON PIA Plus



MASTER SON PIA Plus 250W/220 E40 1SL/12

Vysokotlaková sodíková výbojka s opalizovanou oválnou vonkajšou bankou, vysoký výkon a dlhá spoľahlivá životnosť

Varovanie a ochrana

- Súčasťou predradníka musí byť ochrana na konci jeho životnosti (normy IEC60662, IEC 62035)
- Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať akýkoľvek vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije, miestnosť 30 minút vetrajte a odstráňte časti svetelného zdroja, pokiaľ možno rukavicami. Vložte ich do utesneného plastového vrečka a odneste ich na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Pätica	E40
Prevádzková poloha	UNIVERSAL [Akokoľvek alebo univerzálne (U)]
Referenčný svetelný tok	Sphere
Životnosť pri 50 % chybovosti (nom.)	36 000 h

Svetelné technické	
Kód farby	220 [CCT of 2000K]
Svetelný tok	30 000 lm
Chromatická súradnica X (nom.)	0,535
Chromatická súradnica Y (nom.)	0,42
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	2000 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	120 lm/W
Index podania farieb (CRI)	-

Prevádzkové a elektrické	
Spotreba	250,0 W

Napätie (nom.)	96 V
----------------	------

Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Áno

Mechanické časti a teleso	
Povrchová úprava žiarovky	Potiahnuté sklo
Tvar žiarovky	BD90
Čistá hmotnosť (kus)	0,170 kg


Schválenie a použitie	
Trieda energetickej účinnosti	E
Obsah ortuti (Hg) (max.)	15,1 mg
Obsah ortuti (Hg) (nom.)	15,1 mg
Spotreba energie kWh/1 000 h	250 kWh
Registračné číslo EPREL	473393

MASTER SON PIA Plus

Značka CE	Áno
Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	MASTER SON PIA Plus 250W/220 E40 1SL/12
Úplný názov produktu	MASTER SON PIA Plus 250W/220 E40 1SL/12
Úplný kód produktu	871150019344515
Objednávkový kód	19344515
Č. materiálu (12NC)	928153309830


Miestny objednávkový kód	SON250PIA
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8711500193445
Čitateľ – počet balení v krabici	12
EAN/UPC – balenie	8711500193469

Rozmerový obrázok




Product	D (max)	C (max)
MASTER SON PIA Plus 250W/220 E40 1SL/12	91 mm	227 mm

Fotometrické údaje





Light Distribution Diagram - MASTER SON PIA Plus 250W/220 E40 1SL/12



Spectral Power Distribution Colour - MASTER SON PIA Plus 250W/220 E40 1SL/12

MASTER SON PIA Plus

Životnosť



LDLE_SON-PIA_0004-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MASTER SON PIA Plus 250W/220 E40 1SL/12

