



# MASTER SON PIA Plus

## MASTER SON PIA Plus 400W/220 E40 1SL/12

Lampă cu descărcare în vapori de sodiu de înaltă presiune cu balon exterior oval opalizat, flux luminos ridicat și durată de viață efectivă mare

### Warnings and safety

- Echipamentul de control trebuie să includă protecție până la finalul duratei de viață (IEC60662, IEC 62035)
- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

### Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	E40
Poziție de funcționare	UNIVERSAL [Oricare sau Universal (U)]
Referință de măsurare a fluxului	Sphere
Durată de viață până la eșec de 50% (nom.)	36.000 ore

Date tehnice lumină	
Cod culoare	220 [CCT of 2000K]
Flux luminos	55.600 lm
Coordonată cromatică X (nom.)	0,535
Coordonată cromatică Y (nom.)	0,42
Temperatură de culoare corelată (nom.)	2000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	136,27 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	-

Funcționare și sistem electric	
Consum de curent	408,0 W

Tensiune (nom.)	105 V
-----------------	-------

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Da

Sistem mecanic și carcasă	
Finisaj bec	Sticlă vopsită
Formă bec	BD120
Greutate netă (bucată)	166,000 g


Aprobare și aplicații	
Clasă de eficiență energetică	E
Conținut de mercur (Hg) (max.)	19,6 mg
Conținut de mercur (Hg) (nom.)	20 mg
Consum de energie kWh/1000 h	408 kWh
Număr de înregistrare EPREL	473394

# MASTER SON PIA Plus

Marcaj CE	Da
<b>Date despre produs</b>	
Nume comandă produs	MASTER SON PIA Plus 400W/220 E40 1SL/12
Numele complet al produsului	MASTER SON PIA Plus 400W/220 E40 1SL/12
Full EOC	871150019345215


Cod de comandă	19345215
Număr material (12NC)	928153409830
Numărător – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500193452
Numărător SAP – Pachete per exterior	12
EAN/UPC – Cutie	8711500195937

## Cote




Product	D (max)	C (max)
MASTER SON PIA Plus 400W/220 E40 1SL/12	122 mm	290 mm

## Date fotometrice




Light Distribution Diagram - MASTER SON PIA Plus 400W/220 E40 1SL/12




Spectral Power Distribution Colour - MASTER SON PIA Plus 400W/220 E40 1SL/12

# MASTER SON PIA Plus

## Durată de viață



LDLE\_SON-PIA\_0004-Life expectancy diagram



Lumen Maintenance Diagram - MASTER SON PIA Plus 400W/220 E40 1SL/12

