



# MASTER SDW-T



## MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12

Řada vysoce účinných výbojek teplé barvy pro použití v otevřených svítidlech

### Varování a bezpečnost

- Používejte pouze s určenými ovládacími předřadníky Philips
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

### Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	PG12-1
Provozní poloha	UNIVERSAL [Libovolná nebo univerzální (U)]
Referenční měření toku	Sphere
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	15 000 h
Životnost (jmen.)	10 000 h
Světelně technické	
Kód barvy	825 [CCT of 2500K]
Světelný tok	2 500 lm
Barevné konstrukce	Zlatě bílá
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,478
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,415
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2500 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	45,45 lm/W
Index podání barev (CRI)	82
Délka oblouku O (jmen.)	16 mm

Provozní a elektrické	
Spotřeba energie	55,5 W
Napětí (jmen.)	90 V
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne
Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Číré
Materiál světelného zdroje	Měkké sklo
Tvar žárovky	T31
Celková hmotnost (kus)	0,048 kg
Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	G
Obsah rtuti (Hg) (max.)	7,6 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	7,6 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	56 kWh
Registrační číslo EPREL	473396


# MASTER SDW-T

## Označení a balení

Objednávací název produktu	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12
Celý název výrobku	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12
Full EOC	871150073403715
Kód objednávky	73403715
Číslo materiálu (12NC)	928153909227
Místní kód	SDWT50


Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500734037
Číslování SAP – balení v krabici	12
Pouzdro – EAN/UPC	8711500183149

## Rozměrové výkresy




Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	32 mm	15,4 mm	91 mm	149 mm

## Fotometrické údaje





Light Distribution Diagram - MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12



Spectral Power Distribution Colour - MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12

# MASTER SDW-T

## Životnost



LDLE\_SDW-T\_35W\_50W\_825-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12

