



# MASTER SDW-T



## MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12

MASTER SDW-T ist die Hochdruck-Natriumdampf-Lampe für die ansprechende Beleuchtung von Bäckereien und Möbelgeschäften. Die Lichtfarbe von 2.500 K ist besonders warm und daher ideal geeignet, um Brauntöne gut wiederzugeben.

### Hinweise

- Nur mit speziellem Vorschaltgerät von Philips verwenden.
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Bogenlänge O (Nom)		Betrieb und Elektrik	
Socket	PG12-1		16 mm	Systemleistung	55,5 W
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]			Spannung (Nom)	90 V
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere				
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	15.000 Stunde(n)				
Nutzlebensdauer (Nom)	10.000 Stunde(n)				
Lichttechnische Daten		Lichtregelung und Dimmen			
Farbcode	825 [CCT of 2500K]	Dimmbar	Nein		
Lichtstrom	2.500 lm				
Lichtfarbe	Goldweiß	Mechanik und Gehäuse			
Farbkoordinate X (Nom)	0,478	Kolbenausführung	Klar		
Farbkoordinate Y (nom.)	0,415	Kolbenmaterial	Weichglas		
Ähnlichste Farbtemperatur	2500 K	Kolbenform	T31		
Nennlichtausbeute (Nom)	45,45 lm/W	Nettogewicht (Stück)	0,048 kg		
Farbwiedergabeindex (CRI)	82				
Genehmigung und Anwendung					
		Energieeffizienzklasse	G		

# MASTER SDW-T


Quecksilbergehalt (max.)	7,6 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	7,6 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	56 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	473396

## Produktdaten

Bestell-Produktname	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12
Gesamt-Produktcode	871150073403715


Bestellcode	73403715
Material-Nr. (12NC)	928153909227
Lokaler Bestellcode	SDWT50
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500734037
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8711500183149

## Abmessungsskizzen




Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	32 mm	15,4 mm	91 mm	149 mm

## Photometrische Daten





Light Distribution Diagram - MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12



Spectral Power Distribution Colour - MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12

# MASTER SDW-T

## Lebensdauer



LDLE\_SDW-T\_35W\_50W\_825-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12

