PHILIPS

MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12

928153909227

Beschrijving:

Hogedruk-natriumlampen met een keramische ontladingsbuis in zachtglazen heldere buitenballon.

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken met speciale VSA's van Philips
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Wijziging van gegevens voorbehouden

Algemene informatie

Lampvoet	PG12-1
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	15.000 hr
Nuttige levensduur (nom.)	10.000 hr

Gegevens lichttechniek

Kleurcode	825 [CCT of 2500K]
Lichtstroom	2.500 lm
Kleuraanduiding	Goud wit
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,478
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,415
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2500 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	45,45 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	82
Booglengte O (nom.)	16 mm

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Energieverbruik	55,5 W
Spanning (nom.)	90 V

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Helder
Lampmateriaal	Zacht glas
Lampvorm	T31
Nettogewicht (per stuk)	0,048 kg

Keurmerken en classificaties

Energie-efficiëntieklasse	G
Kwikinhoud (Hg) (max.)	7,6 mg
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	7,6 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	56 kWh
EPREL-registratienummer	473396

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12
Volledige productnaam	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12
Full EOC	871150073403715
Bestelcode	8711500734037
Materiaalnr. (12NC)	928153909227
Lokale code	SDWT50W
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500734037
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8711500183149

Maatschets



Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	32 mm	15,4 mm	91 mm	149 mm

Wijziging van gegevens voorbehouden

Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12



Spectral Power Distribution Colour - MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12

Levensduur



LDLE_SDW-T_35W_50W_825-Life expectancy diagram



Lumen Maintenance Diagram - MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12

© 2025 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. De informatie die in dit document wordt verstrekt kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.