



MASTER SDW-T

MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12

Лінійка високоефективних газорозрядних ламп теплого кольору для використання у відкритих світильниках

Попередження та безпека

- Використовуються лише зі спеціальним модулем регулювання Philips
- Украй малоймовірно, що розбита лампа може становити будь-який ризик вашому здоров'ю. Якщо лампа розбилася, провітрить приміщення протягом 30 хвилин і зберіть усі уламки (бажано в рукавичках). Покладіть їх у герметичний целофановий пакет і передайте в місцевий пункт утилізації відходів. Не використовуйте пилосос.

Дані про продукцію

Загальна інформація	
Розташування виводів	PG12-1
Робоче положення	УНІВЕРСАЛЬНЕ [Будь-яке або універсальне (U)]
Еталон вимірювання потоку	Sphere
Термін служби до 50% відмов (ном.)	15 000 година (-н)
Термін служби (ном.)	10 000 година (-н)
Світлотехнічні	
Код кольору	825 [CCT of 2500K]
Світловий потік	2 500 lm
Позначення кольору	Золотистий білий
Координата хроматичності X (номінальна)	0,478
Координата хроматичності Y (номінальна)	0,415
Корельована колірна температура (ном.)	2500 K
Світловіддача (номінальна) (ном.)	45,45 lm/W
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	82
Довжина дуги O (ном.)	16 mm


Експлуатаційні й електричні	
Споживана потужність	55,5 W
Напруга (ном.)	90 V
Елементи керування й затемнення	
З регульованою яскравістю	Ні
Механічні деталі й корпус	
Обробка лампи	Прозорий
Матеріал лампи	Легкоплавке скло
Форма лампи	T31
Вага нетто (шт.)	0,048 kg
Затвердження й застосування	
Клас енергоефективності	G
Вміст ртуті (макс.)	7,6 mg
Вміст ртуті (ном.)	7,6 mg
Споживання енергії кВт/1000 год	56 kWh

MASTER SDW-T

Реєстраційний номер EPREL	473396
Дані про виріб	
Назва замовленого виробу	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12
Повна назва виробу	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12
Повний код виробу	871150073403715
Код замовлення	928153909227


Номер матеріалу (12NC)	928153909227
Чисельник — кількість в упаковці	1
EAN/UPC - продукт/упаковка	8711500734037
Чисельник — упаковок у зовнішній коробці	12
EAN/UPC - корпус	8711500183149

Розміри




Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	32 mm	15,4 mm	91 mm	149 mm

Фотометричні дані





Light Distribution Diagram - MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12



Spectral Power Distribution Colour - MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12

MASTER SDW-T

Термін служби



LDLE_SDW-T_35W_50W_825-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12

