



SON-T

SON-T 1000W E40 1SL/4

Højtryksnatriumlyskilde med gennemsigtig rørformet yderkolbe

Advarsler og sikkerhed

- Forkoblingerne skal være "end-of-life"-beskyttede (IEC 60662 og IEC 62035)
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data


Generelle oplysninger	
Fod	E40
Driftsposition	UNIVERSAL [Vilkårlig eller Universal (U)]
Levetid til 50 % fejl (nom.)	20.000 t
Lysteknisk	
Farvekode	220 [CCT of 2000K]
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	130 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	-
Buelængde O (Nom)	153 mm
Drift og el	
Strømforsøg	960,0 W
Spænding (nom.)	100 V
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja

Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar
Lyskildeform	T65
Nettovægt (stykke)	414,000 g
Godkendelse og anvendelsesområde	
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	23 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	1.056 kWh
CE-mærke	Ja
Produktdata	
Ordreproduktnavn	SON-T 1000W E40 1SL/4
Det fulde produktnavn	SON-T 1000W E40 1SL/4
Full EOC	871150018412245
Beskrivelse af lokal kode	2052030217
Ordrekode	928154509228
Materialenr. (12NC)	928154509228
Lokal ordrekode	2052030217
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8711500184122

SON-T



Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	4
EAN/UPC – kasse	8711500184139

Målskitse



Product	D (max)	O	L	C (max)
SON-T 1000W E40 1SL/4	66 mm	153 mm	240 mm	390 mm



Fotometriske data



Light Distribution Diagram - SON-T 1000W E40 1SL/4

Spectral Power Distribution Colour - SON-T 1000W E40 1SL/4

Levetid



LDLE_SON-T_1000W-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - SON-T 1000W E40 1SL/4

SON-T

