



MASTER CityWhite CDO-ET

MASTER CityWhite CDO-ET Plus 50W/828 E27

Keramická halogenidová výbojka s opalizovanou vajcovitou vonkajšou bankou. Poskytuje príjemné biele svetlo v exteriéroch.

Varovanie a ochrana

- Používajte len v úplne uzavretom svetidle, aj počas testovania (normy IEC61167, IEC62035, IEC60598).
- Svetidlo musí byť prispôbené na zachytenie horúcich častí, keď praskne svetelný zdroj.
- Svetelné zdroje môžu používať elektronické alebo elektromagnetické predradníky.
- Súčasťou predradníka musí byť ochrana na konci životnosti (normy IEC61167, IEC62035).
- Čas opätovného teplého štartu môže byť až 15 minút. Preto sa odporúčajú zapalovače T15.
- Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať nejaký vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije, miestnosť 30 minút vetrajte a časti svetelného zdroja odstráňte, pokiaľ možno použitím rukavíc. Vložte ich do utesneného plastového vrečka a odneste na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Pätica	E27
Prevádzková poloha	UNIVERSAL [Akokoľvek alebo univerzálne (U)]
Referenčný svetelný tok	Sphere
Životnosť pri 50 % chybovosti (nom.)	21 000 h

Svetelné technické	
Kód farby	828 [CCT of 2800K]
Svetelný tok	5 100 lm
Označenie farby	Teplá biela (WW)
Chromatická súradnica X (nom.)	0,447
Chromatická súradnica Y (nom.)	0,4
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	2800 K

Merný výkon (menovitý) (nom.)	99 lm/W
Index podania farieb (CRI)	82

Prevádzkové a elektrické	
Spotreba	51,5 W
Napätie (nom.)	78 V

Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Áno

Mechanické časti a teleso	
Povrchová úprava žiarovky	Potiahnuté sklo
Tvar žiarovky	B70

MASTER CityWhite CDO-ET

Čistá hmotnosť (kus)	57,000 g
----------------------	----------

Schválenie a použitie


Trieda energetickej účinnosti	F
Obsah ortuť (Hg) (max.)	5,4 mg
Obsah ortuť (Hg) (nom.)	5,4 mg
Spotreba energie kWh/1 000 h	52 kWh
Registračné číslo EPREL	473401
Značka CE	Áno

Údaje o produkte

Objednávkový názov produktu	MASTER CityWh CDO-ET Plus 50W/828 E27
-----------------------------	---------------------------------------



Úplný názov produktu	MASTER CityWhite CDO-ET Plus 50W/828 E27
Úplný kód produktu	871829118563500
Objednávkový kód	18563500
Č. materiálu (12NC)	928155008835
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8718291185635
Čitateľ – počet balení v krabici	24
EAN/UPC – balenie	8718291185642

Rozmerový obrázok



Product	D (max)	C (max)
MASTER CityWh CDO-ET Plus 50W/828 E27	71 mm	156 mm

Fotometrické údaje





Light Distribution Diagram - MASTER CityWh CDO-ET Plus 50W/828 E27

Spectral Power Distribution Colour - MASTER CityWh CDO-ET Plus 50W/828 E27

MASTER CityWhite CDO-ET

Životnosť



LDLE_CDO-ET_0004-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MASTER CityWh CDO-ET Plus 50W/828 E27

