MASTER SDW-TG Mini

MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12

Hogedruk-natriumdamplampen met een ontladingsbuis van gesinterd aluminiumoxide, omsloten door een kleine heldere (CDM-T) buitenballon.

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken met speciale VSA's van Philips
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GX12-1
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	10.000 hr

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	825 [CCT of 2500K]
Lichtstroom	2.400 lm
Kleuraanduiding	Goud wit
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,478
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,415
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2500 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	44 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	81
Booglengte O (nom.)	14 mm

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	54,0 W
Spanning (nom.)	85 V

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder
Lampmateriaal	Glas
Lampvorm	T19
Nettogewicht (per stuk)	0,034 kg

Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntieklasse	G
Kwikinhoud (Hg) (max.)	5,7 mg
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	5,7 mg

MASTER SDW-TG Mini

Energieverbruik kWh/1.000 uur	54 kWh
EPREL-registratienummer	473250

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12
Volledige productnaam	MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12
Full EOC	871150020323615
Bestelcode	8711500203236

Materiaalnr. (12NC)	928159905131
Lokale code	SDWTG50W
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500203236
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8711500203243

Maatschets



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12	20 mm	0,75 in	14,5 mm	53,5 mm	56,5 mm	55 mm	103 mm

Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12

MASTER SDW-TG Mini

Levensduur



LDLE_SDW-TG_50W_825-Life expectancy diagram



Lumen Maintenance Diagram - MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12

© 2025 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.