



# MSR Short Arc

## MSR 700 SA 1CT/4

Hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe

### Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

### Produkt Daten

| Allgemeine Informationen            |   |
|-------------------------------------|---|
| Sockel                              | GY9.5                                   |
| Betriebsstellung                    | UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)] |
| Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.) | 750 Stunde(n)                           |

| Lichttechnische Daten     |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Farbcode                  | - [Not Specified] |
| Lichtstrom                | 55'000 lm         |
| Farbkoordinate X (Nom)    | 333               |
| Farbkoordinate Y (nom.)   | 342               |
| Ähnlichste Farbtemperatur | 5600 K            |
| Nennlichtausbeute (Nom)   | 79 lm/W           |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | 80                |
| Bogenlänge O (Nom)        | 4.0 mm            |

| Betrieb und Elektrik |       |
|----------------------|-------|
| Systemleistung       | 700 W |
| Lampenstrom (Nom)    | 11 A  |

| Lichtregelung und Dimmen |      |
|--------------------------|------|
| Dimmbar                  | Nein |

| Mechanik und Gehäuse |          |
|----------------------|----------|
| Nettogewicht (Stück) | 0.020 kg |


| Genehmigung und Anwendung |    |
|---------------------------|----|
| CE-Zeichen                | Ja |

| Produktdaten                    |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Bestell-Produktname             | MSR 700 SA 1CT/4 |
| Gesamtbezeichnung des Produkts  | MSR 700 SA 1CT/4 |
| Gesamt-Produktcode              | 871829122802800  |
| Bestellcode                     | 22802800         |
| Material-Nr. (12NC)             | 928170305115     |
| Anzahl pro Verpackung           | 1                |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste         | 8718291228028    |
| Zähler - Pakete pro Außenkarton | 4                |
| EAN Umverpackung                | 8718291228035    |


# MSR Short Arc

## Abmessungsskizzen



| Product          | D (max) | O      | L (min) | L (max) | L     | C (max) |
|------------------|---------|--------|---------|---------|-------|---------|
| MSR 700 SA 1CT/4 | 25 mm   | 4.0 mm | 38 mm   | 40 mm   | 39 mm | 83 mm   |

## Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - MSR 700 SA 1CT/4

