



MSR arco corto

MSR 700 SA 1CT/4

El arco corto y el diseño compacto de la lámpara ofrecen una luminaria compacta que proporciona un haz de gran intensidad, al tiempo que las excelentes características de reproducción de color ayudan a garantizar colores óptimos en el escenario. La tecnología P3 sumamente innovadora, desarrollada por Philips, permite usar las lámparas MSR Short Arc en temperaturas más altas y en cualquier posición de funcionamiento. ¿El resultado? Vida útil más prolongada, menos fallas tempranas y un rendimiento muy consistente durante la vida útil de la lámpara.

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevála a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.

Datos del producto


Información general		Operación y aspectos eléctricos	
Tapa-base	GY9.5	Consumo de energía	700 W
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o Universal (U)]	Corriente de la lámpara (nominal)	11 A
Vida útil para fallas del 50 % (nominal)	750 hora(s)		
Información técnica sobre la luz		Controles y atenuación	
Código de color	- [Not Specified]	Regulable	No
Flujo luminoso	55,000 lm		
Coordenada de cromaticidad X (nominal)	333	Mecánica y carcasa	
Coordenada de cromaticidad Y (nominal)	342	Peso neto (pieza)	0.020 kg
Temperatura de color correlacionada (nominal)	5600 K		
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	79 lm/W	Aprobación y aplicación	
Índice de producción de color (IRC)	80	Marca CE	Sí
Longitud de arco O (nominal)	4.0 mm		
		Información del producto	
		Nombre del producto del pedido	MSR 700 SA 1CT/4

MSR arco corto

Nombre del producto completo	MSR 700 SA 1CT/4
Full EOC	871829122802800
Código del pedido	928170305115
N.º de material (12NC)	928170305115
Código local	287128
Numerador: cantidad por paquete	1


EAN/UPC: producto/caja	8718291228028
Numerador: paquetes por caja externa	4
EAN/UPC - Caja	8718291228035

Plano de dimensiones



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MSR 700 SA 1CT/4	25 mm	4.0 mm	38 mm	40 mm	39 mm	83 mm

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MSR 700 SA 1CT/4

