



Broadway MSR SA (Short Arc)

MSR 700 SA 1CT/4

MSR Short Arc – voor een langere levensduur. De korte boog en het compacte ontwerp van de lamp helpen een compacte armatuur mogelijk te maken die een hoge bundelintensiteit levert, terwijl de uitstekende kleurweergavekarakteristieken helpen optimale kleuren op het podium te verzekeren. De zeer innovatieve, door Philips ontwikkelde P3-technologie maakt het mogelijk MSR Short Arc-lampen in elke brandpositie te gebruiken op hogere temperaturen. Het resultaat? Langere levensduur, minder vroegtijdige uitval en zeer consistente prestaties gedurende de levensduur van de lamp.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GY9.5
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	750 hr
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	- [Not Specified]
Lichtstroom	55.000 lm
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	333
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	342
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	5600 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	79 lm/W

Kleurweergave-index (CRI)	80
Booglengthe O (nom.)	4,0 mm
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	700 W
Lampstroom (nom.)	11 A
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee

Broadway MSR SA (Short Arc)

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Nettogewicht (per stuk)	0,020 kg
-------------------------	----------

Keurmerken en classificaties


CE-markering	Ja
--------------	----

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	MSR 700 SA 1CT/4
Volledige productnaam	MSR 700 SA 1CT/4
Full EOC	871829122802800


Bestelcode	8718291228028
Materiaalnr. (12NC)	928170305115
Lokale code	MSR700SA
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718291228028
Numerator - Dozen per buitendoos	4
EAN/UPC - Case	8718291228035

Maatschets



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MSR 700 SA 1CT/4	25 mm	4,0 mm	38 mm	40 mm	39 mm	83 mm

Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - MSR 700 SA 1CT/4

