



Espectáculo MSR (Arco Curto)

MSR 700 SA 1CT/4

A pequena oscilação da lâmpada e o design compacto permitem uma luminária compacta que proporciona uma elevada intensidade de feixe, ao passo que as excelentes características de composição de cores ajudam a assegurar uma optimização das cores em palco. A inovadora tecnologia P3, desenvolvida pela Philips, permite que as lâmpadas MSR Short Arc sejam utilizadas a temperaturas mais elevadas em qualquer posição de acendimento. The result? Vida útil mais longa, menos falhas precoces e um desempenho elevado consistente ao longo da vida útil da lâmpada

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	GY9.5
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Qualquer ou Universal (U)]
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	750 h
Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	- [Not Specified]
Fluxo Luminoso	55.000 lm
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	333
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	342
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	5600 K
Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)	79 lm/W

Índice de Restituição Cromática (IRC)	80
Comprimento de oscilação O (Nom.)	4,0 mm
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	700 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	11 A
Controlos e regulação	
Regulável	Não

Espectáculo MSR (Arco Curto)

Características mecânicas e compartimento

Peso líquido (Peça) 0,020 kg

Aprovação e aplicação

Marca CE Sim

Dados do produto

Nome de produto da encomenda MSR 700 SA 1CT/4

Nome do produto completo MSR 700 SA 1CT/4

Código do produto completo 871829122802800

Código de encomenda 22802800

N.º material (12NC) 928170305115


Numerador – Quantidade por embalagem 1

EAN/UPC – Produto/caixa 8718291228028

Numerador – Embalagens por caixa exterior 4


EAN/UPC – Caso 8718291228035

Desenho dimensional



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MSR 700 SA 1CT/4	25 mm	4,0 mm	38 mm	40 mm	39 mm	83 mm

Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour – MSR 700 SA 1CT/4

