



Espectáculo MSR (Arco Curto)

MSR 1200 SA 1CT/4

A pequena oscilação da lâmpada e o design compacto permitem uma luminária compacta que proporciona uma elevada intensidade de feixe, ao passo que as excelentes características de composição de cores ajudam a assegurar uma optimização das cores em palco. A inovadora tecnologia P3, desenvolvida pela Philips, permite que as lâmpadas MSR Short Arc sejam utilizadas a temperaturas mais elevadas em qualquer posição de acendimento. The result? Vida útil mais longa, menos falhas precoces e um desempenho elevado consistente ao longo da vida útil da lâmpada

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais		Índice de Restituição Cromática (IRC)	
Casquilho	GY22	Índice de Restituição Cromática (IRC)	65
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Qualquer ou Universal (U)]	Comprimento de oscilação O (Nom.)	7,0 mm
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	750 h	Funcionamento e características elétricas	
Caraterísticas técnicas da luz		Consumo de Energia	1.200 W
Código da cor	- [Not Specified]	Corrente de lâmpada (Nom.)	14 A
Fluxo Luminoso	93.000 lm	Controlos e regulação	
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	320	Regulável	Não
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	332		
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	6100 K		
Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)	77,5 lm/W		

Espectáculo MSR (Arco Curto)


Características mecânicas e compartimento	
Peso líquido (Peça)	0,096 kg

Aprovação e aplicação	
Marca CE	Sim

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	MSR 1200 SA 1CT/4
Nome do produto completo	MSR 1200 SA 1CT/4


Código do produto completo	871829122125800
Código de encomenda	22125800
N.º material (12NC)	928170905115
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718291221258
Numerador – Embalagens por caixa exterior	4
EAN/UPC – Caso	8718291221265

Desenho dimensional



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MSR 1200 SA 1CT/4	34 mm	7,0 mm	58 mm	60 mm	59 mm	135 mm

Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour – MSR 1200 SA 1CT/4

