



# MSR (Kaltwiederzündung)

## MSR 700/2 1CT/8

Die MSR-Lampe ist eine hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe für die Bühnenbeleuchtung.

### Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

### Produkt Daten

| Allgemeine Informationen            |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Sockel                              | G22                                     |
| Betriebsstellung                    | UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)] |
| Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.) | 1.000 Stunde(n)                         |
| Lichttechnische Daten               |                                         |
| Farbcode                            | 2                                       |
| Lichtstrom                          | 55.000 lm                               |
| Farbkoordinate X (Nom)              | 302                                     |
| Farbkoordinate Y (nom.)             | 320                                     |
| Ähnlichste Farbtemperatur           | 7200 K                                  |
| Nennlichtausbeute (Nom)             | 78 lm/W                                 |
| Farbwiedergabeindex (CRI)           | 80                                      |
| Bogenlänge O (Nom)                  | 8,0 mm                                  |
| Betrieb und Elektrik                |                                         |
| Systemleistung                      | 700 W                                   |


| Lampenstrom (Nom)              | 11 A            |
|--------------------------------|-----------------|
| Lichtregelung und Dimmen       |                 |
| Dimmbar                        | Nein            |
| Mechanik und Gehäuse           |                 |
| Nettogewicht (Stück)           | 0,120 kg        |
| Genehmigung und Anwendung      |                 |
| CE-Zeichen                     | Ja              |
| Produktdaten                   |                 |
| Bestell-Produktname            | MSR 700/2 1CT/8 |
| Gesamtbezeichnung des Produkts | MSR 700/2 1CT/8 |
| Gesamt-Produktcode             | 872790091638600 |
| Bestellcode                    | 91638600        |
| Material-Nr. (12NC)            | 928171505114    |

# MSR (Kaltwiederzündung)

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Anzahl pro Verpackung           | 1             |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste         | 8727900916386 |
| Zähler – Pakete pro Außenkarton | 8             |


|                  |               |
|------------------|---------------|
| EAN Umverpackung | 8727900916393 |
|------------------|---------------|

## Abmessungsskizzen



| Product         | D (max) | O      | L (min) | L (max) | L     | C (max) | F     |
|-----------------|---------|--------|---------|---------|-------|---------|-------|
| MSR 700/2 1CT/8 | 30 mm   | 8,0 mm | 74 mm   | 76 mm   | 75 mm | 152 mm  | 42 mm |

## Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - MSR 700/2 1CT/8

