



Strahlend lebendige Farben für jeden Auftritt

Die MSR-Lampe ist eine hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe für die Bühnenbeleuchtung.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in einen verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Allgemeine Informationen

Sockel	G22
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	1.000 Stunde(n)

Lichttechnische Daten

Farbcode	2
Lichtstrom	55.000 lm
Farbkoordinate X (Nom)	302
Farbkoordinate Y (nom.)	320

Ähnlichste Farbtemperatur	7200 K
Nennlichtausbeute (Nom)	78 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Bogenlänge O (Nom)	8,0 mm

Betrieb und Elektrik

Systemleistung	700 W
Lampenstrom (Nom)	11 A

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanik und Gehäuse

Nettogewicht (Stück)	0,120 kg
----------------------	----------


Genehmigung und Anwendung

CE-Zeichen	Ja
------------	----

Produktdaten


Bestell-Produktname	MSR 700/2 1CT/8
Gesamtbezeichnung des Produkts	MSR 700/2 1CT/8
Gesamt-Produktcode	872790091638600
Bestellcode	8727900916386
Material-Nr. (12NC)	928171505114
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8727900916386
Zähler - Pakete pro Außenkarton	8
EAN Umverpackung	8727900916393

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR 700/2 1CT/8	30 mm	8,0 mm	74 mm	76 mm	75 mm	152 mm	42 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - MSR 700/2 1CT/8

