



# MSR

## MSR 700/2 1CT/8

El alto índice de reproducción cromática de la serie MSR de terminal simple asegura que todos en el público puedan disfrutar de los verdaderos colores de la escenografía, decorados, actores y su vestuario. De hecho, todo lo que está sobre el escenario se puede hacer brillante e intenso con calidad de luz de día. Gracias al concepto de lámpara de terminal simple, la luminaria tiene una recolección de luz óptima y posibilidades de direccionamiento para asegurar el brillo sobre el escenario exactamente donde se necesita. Además, MSR se puede utilizar en cualquier posición para una mayor conveniencia y un montaje más sencillo.

### Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevála a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.


### Datos del producto

Información general		Longitud de arco O (nominal)	
Tapa-base	G22		8.0 mm
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o Universal (U)]	Operación y aspectos eléctricos	
Vida útil para fallas del 50 % (nominal)	1,000 hora(s)	Consumo de energía	700 W
Información técnica sobre la luz		Corriente de la lámpara (nominal)	11 A
Código de color	2	Controles y atenuación	
Flujo luminoso	55,000 lm	Regulable	No
Coordenada de cromaticidad X (nominal)	302	Mecánica y carcasa	
Coordenada de cromaticidad Y (nominal)	320	Peso neto (pieza)	0.120 kg
Temperatura de color correlacionada (nominal)	7200 K		
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	78 lm/W		
Índice de producción de color (IRC)	80		

Aprobación y aplicación	
Marca CE	Sí
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	MSR 700/2 1CT/8
Nombre del producto completo	MSR 700/2 1CT/8
Full EOC	872790091638600
Código del pedido	928171505114


N.º de material (12NC)	928171505114
Código local	245431
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8727900916386
Numerador: paquetes por caja externa	8
EAN/UPC - Caja	8727900916393

### Plano de dimensiones



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR 700/2 1CT/8	30 mm	8.0 mm	74 mm	76 mm	75 mm	152 mm	42 mm

### Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MSR 700/2 1CT/8

