



# MSR

## MSR 700/2 1CT/8

MSR - Kirkkaat eloisat värit, aina Yksikantaisten MSR-sarjan suuri värintoistoindeksi takaa, että koko yleisö voi nauttia aidoista väreistä, lavasteista, roolihenkilöistä ja heidän asusteistaan. Kaikki lavan kohteet voidaan nähdä kirkkaassa ja valoisassa valossa, joka vastaa erinomaista päivänvaloa. Yksikantaisen lamppukonseptin ansiosta valaisimissa on optimaaliset valon keräys- ja suuntausmahdollisuudet, jotta kirkas valo voidaan heijastaa juuri sinne missä ja milloin se on tarpeen. MSR-lamppua voidaan lisäksi käyttää missä tahansa asennossa helppoa asennusta ja mukavuutta varten.

### Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lamppun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsineet kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä polynimuria.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Lampun kanta	G22
Käyttöasento	UNIVERSAL [Mikä tahansa tai yleinen (U)]
Nimelliskäyttöikä 50 %-n vikatiheyteen	1 000 tuntia
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	2
Valovirta	55 000 lm
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	302
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	320
Värlämpötila (nim.)	7200 K
Valotehokkuus (nimellinen)	78 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	80

Valokaaren pituus O (nim.)	8,0 mm
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tehonkulutus	700 W
Lampun virta (nim.)	11 A
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Nettopaino	0,120 kg

## Merkinnät ja luokitukset


CE-merkintä Kyllä

## Tuotetiedot

Tuoteverion nimi MSR 700/2 1CT/8  
 Tuoteverion nimi MSR 700/2 1CT/8  
 EOC-koodi 872790091638600  
 Sähkönumero 4825823  
 12NC-koodi 928171505114


12NC-koodi 928171505114  
 Sähkönumero 4825823  
 Pakkauksia laatikossa 1  
 Tuotepakkauksen EAN-koodi 8727900916386  
 Tuotepakkausten määrä laatikossa 8  
 Laatikon EAN-koodi 8727900916393

## Mittapiirros



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR 700/2 1CT/8	30 mm	8,0 mm	74 mm	76 mm	75 mm	152 mm	42 mm

## Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour - MSR 700/2 1CT/8

