



MSR

MSR 700/2 1CT/8

Single-ended MSR-seriens höga färgåtergivningsindex försäkrar att alla i publiken kan njuta av de klara färgerna på scenen samt av rekvisitan och skådespelarna. Allt som finns på scenen får liv med MSR klara vita, dagsljusliknande färger. Tack vare lampkonceptet "single-ended" har armaturen optimal ljusinsamling och riktningsmöjligheter för att försäkra klarhet på scenen. MSR kan användas i vilken brinnposition som helst för bekväm och enkel igångsättning.

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

| Allmän information | |
|-----------------------------------|--|
| Socket | G22 |
| Driftposition | UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)] |
| Livslängd vid 50 % bortfall (nom) | 1 000 h |

| Ljusteknik | |
|---------------------------------|-----------|
| Färgkod | 2 |
| Ljusflöde | 55 000 lm |
| Kromaticitetskoordinat X (nom) | 302 |
| Kromaticitetskoordinat Y (nom) | 320 |
| Korrelerad färgtemperatur (Nom) | 7200 K |
| Ljusutbyte (märkvärde) (nom) | 78 lm/W |
| Färgåtergivningsindex | 80 |
| Båglängd O (Nom) | 8,0 mm |

| Drift och elektricitet | |
|------------------------|-------|
| Strömförbrukning | 700 W |
| Lampström (nom) | 11 A |

| Styrenheter och dimring | |
|-------------------------|-----|
| Dimbar | Nej |

| Mekanik och armaturhus | |
|------------------------|----------|
| Nettovikt (styck) | 0,120 kg |


| Användning och godkännande | |
|----------------------------|----|
| CE-märkning | Ja |

| Produktdata | |
|--------------------------|-----------------|
| Beställningsproduktnamn | MSR 700/2 1CT/8 |
| Fullständigt produktnamn | MSR 700/2 1CT/8 |

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Full EOC | 872790091638600 |
| Beställningsnummer | 928171505114 |
| Materialnummer (12NC) | 928171505114 |
| Räknare – antal per förpackning | 1 |
| EAN/UPC – Produkt/fodral | 8727900916386 |


| | |
|---|---------------|
| Räknare – antal förpackningar per kartong | 8 |
| EAN/UPC – Hölje | 8727900916393 |

Måttskiss



| Product | D (max) | O | L (min) | L (max) | L | C (max) | F |
|-----------------|---------|--------|---------|---------|-------|---------|-------|
| MSR 700/2.1CT/8 | 30 mm | 8,0 mm | 74 mm | 76 mm | 75 mm | 152 mm | 42 mm |

Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour – MSR 700/2.1CT/8

