



MSR

MSR 1200/2.1CT/3

Det høje farvegengivelsesindeks for den etsoklede MSR-serie sikrer, at alle i publikum kan nyde de rigtige farver på scenen, kulisserne, skuespillerne og deres kostumer – faktisk kan alting på scenen gøres klart og livagtige i en lyskvalitet, der svarer til dagslys. Takket være konceptet med en enkelt lampesokkel har armaturet desuden optimale muligheder for lyssamling og retningsgivning, der hjælper med at sikre klarhed på scenen, præcis hvor og hvornår der er brug for det. I tillæg hertil kan MSR anvendes i enhver brændposition, hvilket giver nem opsætning og er bekvemt.

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	G22
Driftsposition	UNIVERSAL [Vilkårlig eller Universal (U)]
Levetid til 50 % fejl (nom.)	800 t
Lysteknisk	
Farvekode	2
Lysstrøm	104.000 lm
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	302
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	320
Korreleret farvetemperatur (nom.)	7200 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	87 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	85


Buelængde O (Nom)	10,0 mm
Drift og el	
Strømforbrug	1.200 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	13,8 A
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Nettovægt (stykke)	0,150 kg
Godkendelse og anvendelsesområde	
CE-mærke	Ja

Produktdata

Ordreproduktnavn	MSR 1200/2.1CT/3
Det fulde produktnavn	MSR 1200/2.1CT/3
Full EOC	872790091133600
Ordrekode	928171805114
Materialenr. (12NC)	928171805114
Tæller – antal pr. pakke	1


EAN/UPC – Produkt/Æske	8727900911336
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	3
EAN/UPC – kasse	8727900911343

Målskitse



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR 1200/2.1CT/3	40 mm	10,0 mm	84 mm	86 mm	85 mm	175 mm	53 mm

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour – MSR 1200/2.1CT/3

