



MSR

MSR 1200/2.1CT/3

The high color rendering index of the single ended MSR series ensures that everyone in the audience can enjoy the true colors of the scenery, the stage props, the players and their costumes – in fact everything that is on stage can be made bright and vivid in daylight quality light. Also, thanks to the single ended lamp concept, the luminaire has optimal light collection and direction possibilities to help ensure brightness on stage exactly where and when it is needed. In addition, the MSR can be used in any burning position for easy set-up and convenience.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.


Données du produit

Informations générales		Fonctionnement et électricité	
Culot	G22	Consommation électrique	1.200 W
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]	Courant lampe (nom.)	13,8 A
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	800 h		
Données techniques de l'éclairage		Commandes et gradation	
Code couleur	2	Variation de l'intensité lumineuse	Non
Flux lumineux	104.000 lm		
Coordonnée chromatique X	302	Mécanique et boîtier	
Coordonnée chromatique Y	320	Poids net (pièce)	0,150 kg
Température de couleur corrélée (nom.)	7200 K		
Efficacité lumineuse (nominale)	87 lm/W	Approbation et application	
Indice de rendu de couleur (IRC)	85	Marquage CE	Oui
Longueur d'arc O (nom.)	10,0 mm		
		Données du produit	
		Nom du produit de la commande	MSR 1200/2.1CT/3

Nom de produit complet	MSR 1200/2.1CT/3
Code EOC	872790091133600
Code de commande	8727900911336
Code 12NC	928171805114
Code de commande local	MSR1200/2
Numérateur - Quantité par kit	1


Code EAN – Produit/Boîte	8727900911336
Conditionnement par carton	3
Codes EAN/UPC – Boîte	8727900911343

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR 1200/2.1CT/3	40 mm	10,0 mm	84 mm	86 mm	85 mm	175 mm	53 mm

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - MSR 1200/2.1CT/3

