



MSR

MSR 1200/2.1CT/3

MSR – altijd heldere, levendige kleuren. De hoge kleurweergave-index van de enkelkneeps MSR-serie verzekert dat iedereen in het publiek kan genieten van de ware kleuren van de scène, de rekvisieten, de spelers en hun kostuums. Alles wat zich op het podium bevindt kan helder en levendig gemaakt worden in licht van daglichtkwaliteit. Dankzij het concept van de enkelkneeps lamp heeft de armatuur ook een optimale lichtproductie en de mogelijkheid het licht te richten om helderheid op het podium te helpen verzekeren exact waar en wanneer dat nodig is. Daarnaast kan de MSR gebruikt worden in elke brandpositie voor een gemakkelijke en comfortabele instelling.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie		Booglengte O (nom.)		10,0 mm
Lampvoet	G22			
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]	Bedrijfs- en elektrische gegevens		
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	800 hr	Energieverbruik	1.200 W	
		Lampstroom (nom.)	13,8 A	
Gegevens lichttechniek		Dimbaarheid en regelsystemen		
Kleurcode	2	Dimbaar	Nee	
Lichtstroom	104.000 lm	Eigenschappen behuizing en afmetingen		
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	302	Nettogewicht (per stuk)	0,150 kg	
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	320			
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	7200 K			
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	87 lm/W			
Kleurweergave-index (CRI)	85			

Keurmerken en classificaties

CE-markering Ja

Productgegevens

Productnaam voor bestelling MSR 1200/2.1CT/3

Volledige productnaam MSR 1200/2.1CT/3

Full EOC 872790091133600

Bestelcode 8727900911336

Materiaalnr. (12NC) 928171805114

Lokale code MSR1200/2


Numerator - Aantal per pak 1

EAN/UPC - product/behuizing 8727900911336

Numerator - Dozen per buitendoos 3


EAN/UPC - Case 8727900911343

Maatschets



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR 1200/2.1CT/3	40 mm	10,0 mm	84 mm	86 mm	85 mm	175 mm	53 mm

Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - MSR 1200/2.1CT/3

