



Espectáculo MSR (Re-ignição Conv.)

MSR 1200/2 1CT/3

O elevado índice de composição de cores da série MSR de extremidade única assegura que todos os elementos do público podem desfrutar das verdadeiras cores do cenário, dos adereços de cena, dos actores e do guarda-roupa; na realidade, tudo o que se encontra em cena pode ser visualizado de forma brilhante e com cores vivas nessa luz com qualidade de luz de dia. De igual modo, graças ao conceito de extremidade única, a luminária possui uma recolha e direcção da luz, para ajudar a assegurar o brilho no palco nos pontos exactos onde este é necessário. Além disso, a lâmpada MSR pode ser utilizada em qualquer posição de acendimento para configuração fácil e conveniência na utilização.

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais		Funcionamento e características elétricas	
Casquilho	G22	Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)	87 lm/W
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Qualquer ou Universal (U)]	Índice de Restituição Cromática (IRC)	85
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	800 h	Comprimento de oscilação O (Nom.)	10,0 mm
Caraterísticas técnicas da luz		Consumo de Energia	1.200 W
Código da cor	2	Corrente de lâmpada (Nom.)	13,8 A
Fluxo Luminoso	104.000 lm	Controlos e regulação	
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	302	Regulável	Não
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	320		
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	7200 K		

Espectáculo MSR (Re-ignição Conv.)


Características mecânicas e compartimento	
Peso líquido (Peça)	0,150 kg

Aprovação e aplicação	
Marca CE	Sim

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	MSR 1200/2.1CT/3
Nome do produto completo	MSR 1200/2.1CT/3


Código do produto completo	872790091133600
Código de encomenda	91133600
N.º material (12NC)	928171805114
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8727900911336
Numerador – Embalagens por caixa exterior	3
EAN/UPC – Caso	8727900911343

Desenho dimensional



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR 1200/2.1CT/3	40 mm	10,0 mm	84 mm	86 mm	85 mm	175 mm	53 mm

Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour – MSR 1200/2.1CT/3

