

MSD 1200.1CT/3

928172005114



Architectural MSD – Natfarver med enkeltsocket.

Den høje lyseffektivitet og optimale lyskilde-gas i enkeltsocketede Architectural MSD-lyskilder skaber en høj lysstråleintensitet og fantastisk farvegengivelse. Mens lyskildens kompakte lysbue muliggør effektiv lysstrålestyring og høj intensitet. Ideel til at belyse arkitektur af enhver slags om natten.

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Generelle oplysninger

Fod	G22
Driftsposition	UNIVERSAL [Vilkårlig eller Universal (U)]
Levetid til 50 % fejl (nom.)	2.000 t

Lysteknisk

Farvekode	- [Not Specified]
Lysstrøm	92.000 lm
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	323
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	328

Korreleret farvetemperatur (nom.)	6000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	79 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	73
Buelængde O (Nom)	14,0 mm

Drift og el

Strømforbrug	1.200 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	13,8 A

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Nettovægt (stykke)	0,156 kg
--------------------	----------


Godkendelse og anvendelsesområde

CE-mærke	Ja
----------	----

Produktdata


Ordreproduktnavn	MSD 1200.1CT/3
Det fulde produktnavn	MSD 1200.1CT/3
Full EOC	872790091135000
Ordrekode	928172005114
Materialenr. (12NC)	928172005114
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8727900911350
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	3
EAN/UPC – kasse	8727900911367

Målskitse



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSD 1200.1CT/3	42,5 mm	14,0 mm	84 mm	86 mm	85 mm	183 mm	54 mm	53 mm	52 mm

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - MSD 1200.1CT/3

