



Architectural MSD

MSD 1200 1CT/3

Die hochleistungsfähige MSD Metallhalogen- Entladungslampe bietet eine ausgezeichnete Farbwiedergabe und zeichnet sich durch eine lange Lebensdauer aus.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.


Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Lampenstrom (Nom)	
Socket	G22		13.8 A
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]	Lichtregelung und Dimmen	
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	2'000 Stunde(n)	Dimmbar	Nein
Lichttechnische Daten		Mechanik und Gehäuse	
Farbcode	- [Not Specified]	Nettogewicht (Stück)	0.156 kg
Lichtstrom	92'000 lm	Genehmigung und Anwendung	
Farbkoordinate X (Nom)	323	CE-Zeichen	Ja
Farbkoordinate Y (nom.)	328	Produktdaten	
Ähnlichste Farbtemperatur	6000 K	Bestell-Produktname	MSD 1200.1CT/3
Nennlichtausbeute (Nom)	79 lm/W	Gesamtbezeichnung des Produkts	MSD 1200 1CT/3
Farbwiedergabeindex (CRI)	73	Gesamt-Produktcode	872790091135000
Bogenlänge O (Nom)	14.0 mm	Bestellcode	91135000
Betrieb und Elektrik		Material-Nr. (12NC)	928172005114
Systemleistung	1'200 W	Anzahl pro Verpackung	1

Architectural MSD


EAN/UPC – Produkt/Kiste	8727900911350
Zähler - Pakete pro Außenkarton	3
EAN Umverpackung	8727900911367

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSD	42.5	14.0	84 mm	86 mm	85	183 mm	54 mm	53	52 mm
1200.1CT/3	mm	mm			mm			mm	

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - MSD 1200.1CT/3

